

# 混合胶砂标准养护箱型号混合胶砂标准养护箱说明

产品名称	混合胶砂标准养护箱型号混合胶砂标准养护箱说明
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

## 产品详情

供应混合胶砂标准养护箱型号/混合胶砂标准养护箱说明----- 一、详细说明 JBY-30B型混合胶砂标准养护箱技术电话022-27527630/13176352277是天津天辰伟业科技有限公司自行研发新一代试验仪器适用于科研质检部门做砂浆试件的标准养护、采用智能化温湿度控制系统，准确地指令升降温和增湿抽湿等功能，自动切换工作，实现箱内温湿度的动态平衡，实现试件的状态调节和试验的标准环境。

主要技术参数：（1）控温精度： $\pm 0.1$  （2）箱内温度： $20 \pm 1$

（3）功率：220V ~ 加热600W抽湿158W制冷158W （4）控湿精度： $\pm 3\%RH$

（5）控湿范围：60 ~ 95%RH （6）容积：550 × 550 × 1150mm 二、工作原理 本仪表采用精密铂电阻Pt100作为感温元件，由高性能（A/D）转换器将由多路开关传送来的干、湿等效电压信号转换成相应的数字信号，再由单片微处理器进行处理后显示及控制。当温度低于设定的温度设定值下限时，仪表输出加热控制信号；当温度高于设定的温度控制值上限时，仪表输出制冷控制信号；当温度进入设定控制值的窗口区域（CER设定区域）时，仪表停止加热或制冷，进入恒温状态。当湿度低于设定的湿度控制值下限时，仪表输出加湿信号；当湿度高于设定的湿度控制值上限时，加湿就停止。网址：[Http://www.tcwyyq.com](http://www.tcwyyq.com) 三、使用说明 1、应将仪器置于通风干燥处，在环境温度2—38℃，相对湿度不大于85%，周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。

2、仪器安放平稳后，应检查箱门开关是否灵活，电气、制冷等部件是否损坏。 3、把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水或净水，另把测温传感器处的塑料水蛭内注满水，并把纱布泡入水中。

4、见电源插头插入具有良好接地的220V插座中，打开电源开关，仪器自动进入工作状态。 5、出厂时本仪器已编入标准设定程序，温度控制值为 $20 \pm 1$ ℃，湿度控制值为 $65\% \pm 2\%$ ，如需要改变控制值数据，可按照控温仪说明书修改参数。

天津天辰伟业科技有限公司服务宗旨：专业制造，长期提供生产、价格低廉“质量100%可靠 价格100%实惠” 我公司本着【高科技、高起点、专而精】的宗旨，竭诚为广大用户服务。

公司网址:<http://www.tcwyyq.com> 联系人：高飞 电话：022-27527630 手机13176352277 15832719238

QQ：961527781 免费电话：400-022-7708 四、试机检测 制冷机加湿器能否工作，可以人为的给干温传感器头部加温至高于设定温度5—10℃，这样能使干湿温差加大，制冷机，加湿器随即开始工作。