

# 超能CKSZ 1000C

产品名称	超能CKSZ 1000C
公司名称	深圳市超康科技有限公司
价格	245.00/台
规格参数	
公司地址	深圳龙田沁诺科技园
联系电话	075536697505 13684945477

## 产品详情

超能cksz1000c不锈钢中央净水器 全屋净水器 超滤直饮机 立升款【产品介绍】 用生物膜pvdf和后置碳来进行净化，可以去除铁锈、重金属、泥砂、胶体、固体悬浮物、有机物、农药、洗涤剂、余氯、异色、异味、致癌物质等。 生饮 --- 水质清澈透明、口感甘醇

洗浴 --- 皮肤润泽光洁、富有弹性 美容 --- 皮肤细腻光泽并可收紧皮肤

洗衣 --- 衣物柔软、色泽亮丽如新 清洗--无水垢残留 泡茶 --- 茶香浓郁且不留茶垢

煲汤 --- 味感纯正 1.过滤市政自来水的稳定流量与进水水质条件和实际使用状态有关；

2.滤芯寿命与原水水质、水压及使用状态有关；

3.当水压>0.3mpa时，请使用减压阀，将进水静压调至0.2mpa-0.3mpa；

4.当水压<0.05mpa时，建议安装管道增压泵，扬程0.15mpa-0.25mpa；

5.浊度较大水中有大颗粒物，请采用150um的预滤装置对进水进行处理；

6.因产品不断改进，所引起的技术指标变化恕不另行通知。 【工作原理】 自来水进入净水超

滤机后，在水压的作用下，净化水从毛细管式超滤膜管壁渗出，细菌、铁锈、胶体等特质则被截留在毛细管内，并在用户使用自来水时从直通水口排出。由于能自动排污，本产品在大幅度提高水质的同时，从根本上解决了滤芯脏堵的问题。 【超滤膜介绍：】

超滤（uf）技术需要借助于超滤膜来实现水的净化，超滤膜是一种具有超级“筛分”分离功能的多孔

膜。它的孔径只有几纳米到几十纳米，也就是说只有一根头发丝的1‰！就能筛出大于孔径的溶质分子

，以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤以膜两侧的压力差为驱动力，以超滤

膜为过滤介质，在一定的压力下，当原液流过膜表面时，超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及

与孔径大小的小分子物质通过而成为透过液，而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进

液侧，成为浓缩液，因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的，可有效去除水中的微粒、胶体、细

菌垫层及高分子有机物质，达到保护纳滤膜的功效

超滤技术的关键是膜，膜的质量又决定了净水器的质量。

聚偏氟乙烯：简称pvdf，英文名称polyvinylidene fluoride，为透明或半透明的结晶型高聚合物，结晶度68%左右，氟含量为59%，分子量为25-100万。pvdf分子结构规整性较高，分子中氟原子和氢原子大小相似，高分子链的排列紧密，并存在着较强的氢键效应，因此聚合物的拉伸强度，压缩强度及冲击韧性等都比较高，pvdf(聚偏氟乙烯)膜是目前水处理领域中不可置否的性能优异的重要膜材

**【安装方法】** 1.确定净水超滤机的安装位置，将净水超滤机直立或平卧安装，然后按照各个接口的管径将净水超滤机与进出水管连接妥当； 2.进、出水管应装有手动阀门； 3.尽量缩短各种连接管的连接长度，减少弯度； 4.各种管道必须固定； 安装好后在检查各个接口处是否有渗漏。如有渗漏需拧紧接口（注意不要拧裂拧断接口）或重新安装接口，直到无渗漏为止。

**【使用方法】** 为了使本系列净水超滤机保持正常的工作状态，请您仔细阅读以下使用说明：  
使用条件要求:本系列产品对自来水温、水压均有使用要求，请”技术参数“中规定的条件内安装使用；  
1.第一次使用净水超滤机时，应先半开直通水出口龙头，再全部打开净化水出口龙头，将超滤机滤芯中的保护剂冲洗掉（约20-30分钟），没有泡沫后，即可正常使用。即打开净水龙头使用净化水，打开直通水龙头则使用没有净化的直通水。 2.提高直通水的用水量和冲洗频率，适当缩短净化水连续使用时间，有利于保持净水超滤机稳定的净化水流量。 3.为了让净水超滤机中被截留物彻底排出，防止净水超滤机堵塞影响使用，建议每天每次使用净水超滤机时，先使用直通水10秒后再使用净化水。

深圳超康科技有限公司专业生产各种净水器，净水器配件，ro反渗透纯水机，中央净水器，能量机，pe净水管，快速接头,净水龙头,超滤机，管线机,饮水机,尼龙接头，龙头净水器，不锈钢净水器，滤芯，滤壳，工厂接受oem定单及批量订单，可根据客户要求装配. 欢迎同行业到工厂参观指导！公明实体大型展厅，可以上门自提。为保护大品牌，现公司统一采用中性包装，质量合格净水器，深圳净水器，价格优惠.欢迎来电咨询！

联系方式: 13824311596 黄小姐 qq 1499243323 联系传真：0755-81713853-816  
厂址:深圳市坪山新区坑梓龙田牛背工业区