

# BLD桨式搅拌机 电动立式搅拌机 混合 絮凝 混凝 反应 溶药加药搅拌机

产品名称	BLD桨式搅拌机 电动立式搅拌机 混合 絮凝 混凝 反应 溶药加药搅拌机
公司名称	浙江耐德尔环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:桨式搅拌机
公司地址	浙江省湖州市长兴县开发区绿色智能制造产业园金石路77号1幢（注册地址）
联系电话	13326169262

## 产品详情

BLD桨式搅拌机 电动立式搅拌机 混合 絮凝 混凝 反应 溶药加药搅拌机

桨式搅拌机

搅拌机

桨式搅拌机结构\*简单，叶片用扁钢制成，焊接或用螺栓固定在轮毂上，叶片数是2、3或4片，叶片形式可分为平直叶和折叶式两种，即根据叶片的形状特点不同可分为平桨式搅拌器和斜桨式搅拌器。平桨式搅拌器产生的是径向力，斜桨式搅拌器产生的是轴向力，桨式搅拌器适用于低黏度的液体，悬浮液及溶解液搅拌。

使用安全

- 1、搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，以免在开动时发生走动。
- 2、搅拌机应实施二级漏电保护，上班前电源接通后，必须仔细检查，经空车试转认为合格，方可使用。试运转时应检验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车（装料后）稍快2~3转，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例。
- 3、拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向，如不符实，应更正电机接线。
- 4、检查传动离合器和制动器是否灵活可靠，钢丝绳有无损坏，轨道滑轮是否良好，周围有无障碍及各部位的润滑情况等。
- 5、开机后，经常注意搅拌机各部件的运转是否正常。停机时，经常检查搅拌机叶片是否打弯，螺丝有否打落或松动。

6、当混凝土搅拌完毕或预计停歇1h以上，除将余料出净外，应用石子和清水倒入抖筒内，开机转动，把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内不得有积水，以免料筒和叶片生锈。同时还应清理搅拌筒外积灰，使机械保持清洁完好。

7、下班后及停机不用时，应拉闸断电，并锁好开关箱，以确保安全。

桨式搅拌器的应用具有以下优点：

**搅拌效果好：**桨式搅拌器的叶片形状设计合理，能够产生较强的搅拌、剪切和切割作用，能够有效地将物料混合、搅拌均匀。

**操作简便：**桨式搅拌器结构简单，操作方便，易于维护和清洗，不需要专业技术人员进行操作。

**适用范围广：**桨式搅拌器适用于各种不同的物料混合和搅拌工艺，具有很强的适应性。

**运行稳定：**桨式搅拌器的结构稳定，能够保证设备长时间、稳定的运行，不易出现故障。

**可根据需要进行定制：**桨式搅拌器的叶片数量、叶片形状、搅拌轴直径和转速等参数都可以根据用户的不同需求进行定制。