

# 除颤仪适应症 除颤仪 武汉医捷迅安公司

产品名称	除颤仪适应症 除颤仪 武汉医捷迅安公司
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

## 产品详情

武汉医捷迅安商贸有限公司、品牌经销

供应普美康XD1双相波除颤仪

普美康XD1除颤仪应用了新型的双相波除颤技术。

除颤脉冲的电流可调节，可避免引起心肌损伤的电流峰值。

在自动模式下，可针对每位患者的体内电阻计算相应的释放能量，采取合适的治疗，达到较高的成功率。

在手动模式下，除颤仪的使用，施救者可自行选择所需的除颤能量。双相波可在一个周期内变换电流方向，使除颤刺激小，效果好。

普美康脉冲在第一相和第二相都是矩形脉冲。所以可以达到一个近乎理想的除颤效果。

XD1功能设计确保操作安全迅捷。

技术高超，操作简单！

## 心脏除颤仪/普美康心脏除颤仪/Defi-B型便携式心脏除颤仪

普美康除颤仪Defi-B 技术参数：

运行方式：异步，体外除颤治疗器

能量等级：20，50，100，160，250，除颤仪适应症，360焦耳放电：45次360焦耳的

放电（在显示“Batterie Leer”（电池用完）后，除颤仪工作原理，还有10次放电能量的储存）

输出：抗空载运行和短路

充电时间：充电到100焦耳 约2秒 充电到360焦耳 约7秒

电极板：含把手电极内的儿童电极的组合式电极板

蓄电池：nicd 14.4V/1.5Ah，除颤仪，液晶显示充电状态

充电时间：3小时至蓄电池充满

外形尺寸：48\*40\*12cm

重量：8.5公斤

电源电压：220V 50/60Hz2b类

温度0~40度 30~95%

湿度700Hpa~5000hpa

## 普美康AED自动体外除颤仪

特有的电流控制除颤

新型的PRIMEDIC除颤脉冲通过一个电流调节的脉冲输出级产生。在整个脉冲过程中，无论病人阻抗高低，都保持着精确的电流强度。传统的脉冲形式存在的缺陷是：高阻抗病人接受除颤的能量过少，而低阻抗病人接受的除颤能量过高。

新一代除颤仪采用的是双相脉冲波形（在除颤过程中一次性改变脉冲方向）。与传统的除颤脉冲相比，在PRIMEDIC脉冲波形中，电流强度被主动地调节至一个预先设定的值，脉冲持续时间也被确定。病人阻抗是唯一的变量。由此根据不同的病人状况匹配所释放的能量。创新性的PRIMEDIC除颤

脉冲不再需要设定能量等级

除颤仪适应症-除颤仪-武汉医捷迅安公司(查看)由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉医捷迅安商贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为医疗器械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事耳鼻喉内窥镜，耳鼻喉内窥镜生产厂

家，耳鼻喉内窥镜的厂家，欢迎来电咨询。