

四轴自动点胶机DS4-331R批发价格

产品名称	四轴自动点胶机DS4-331R批发价格
公司名称	深圳市多司自动化有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳市南山区田厦IC产业园3-015#
联系电话	86-075526722659 13728631875

产品详情

产品介绍【产品说明】 1.带R轴的机械手，适合于产品上的特定点胶路径

2.可替代人工特定的点胶作业，实现机械化生产 3.操作简单便利、高速精确

4.点胶程式文件可通过U盘上传/下载，方便资料管理及保存 5.中文/英文操作界面 产品属性型号 DS4-331R

加工范围X/Y1/Y2/Z(mm) 400/400/100 R轴旋转范围 $\pm 360^\circ$ 最大负载 10kg XY/Z轴移动速度(mm/sec)

500/350 R轴(度/sec) $360^\circ / \text{sec}$ XYZ轴重复精度 $\pm 0.02\text{mm}$ R轴重复精度 $\pm 0.2^\circ / 360^\circ$ 程序记录容量

100组、每组4000 poinLD(可支持U盘COPY) 显示方式 示教盒 马达系统 微步进级精密马达 操作模式

点到点/连续线段 传动方式 同步带+精密直线导轨 运动插补功能 直线圆弧插补 编辑模式 示教盒

外部控制接口 RS232 输入电源 AC220V(内部开关转换) 工作环境温度 5-40 工作环境湿度 20-90%

外形尺寸(WxLxH mm) 514 x 571 x 680 本体重量(kg) 70 使用方法1、表面处理：使用自动点胶机设备干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭，以清洁接着表面

2、涂胶：1) 使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭，以清洁接着表面。2) 拧开前盖，即可使用，瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或PE滴管后使用，得以控制胶水流量，保证粘接的效果。3) 在被接着面滴一小滴接着剂，即刻进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间数秒不等。PP专用胶水约30分钟即可达到实用强度，24小时后可得到最高强度。3、使用后清理瓶口，并将盖子旋紧。4、使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。维护和保养

1、勿穿戴编织手套使用，瞬干胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热量，会烧伤您的手，所以请千万记住，勿穿戴编织手套使用。2、假如眼睛不小心接触到时，因固化后胶水坚硬会伤及眼球，勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以丙酮、解胶剂去除。

3、瞬干胶具有挥发刺激性，请在自动点胶机设备大量使用时工作场所应保持通风。

4、当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除。特性说明自动点胶机适用的范围 1、手机、电脑外壳、光碟机、印表机、墨水夹、PC板、LCD、LED、DVD、数位相机、开关、连接器、继电器、散热器；

2、半导体等电子业、或与SMT设备连线快速点/涂胶、时钟、玩具业、医疗器材等需液体点胶产品；

其他说明 深圳市多司自动化有限公司是一家专业研发机械手应用的高新技术企业，公司在高精度自动点胶机、自动锁螺丝机、自动焊锡机、自动上下料搬运机械手、AOI检测设备等领域在国内处于领先水平，有着很强的市场竞争力。交易说明详细事项和价格可面议，也可电话，QQ询价。