

TDA-4B气溶胶发生器|ATI 高效过滤器检漏仪TDA-4

产品名称	TDA-4B气溶胶发生器 ATI 高效过滤器检漏仪TDA-4
公司名称	深圳市奥斯恩净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区世纪凤凰商务中心
联系电话	86-0755-85296639 18928452279

产品详情

TDA-4B气溶胶发生器|ATI 高效过滤器检漏仪TDA-4B|美国ATI TDA-4B气溶胶发生器厂家|tda-4b气溶胶发生器|TDA-4B 气溶胶发生器|奥斯恩TDA-4B 气溶胶发生器|深圳美国ATI TDA-4B型气溶胶发生器|Aerosol generator TDA-4B各种气溶胶发生器|TDA-4B 高效过滤器检漏气溶胶发生器TDA-4B|厂家原装美国ATI TDA-4B气溶胶发生器|ATI TDA-4B气溶胶发生器|ATI TDA-4B冷凝震荡式气溶胶发生器|ATI TDA-4B 气溶胶发生器|TDA-4B高效过滤器检漏仪

这是一款最新型的Tda-4B体积还小并价格低廉的气溶胶发生器。即适用于HEPA的过滤性能试验，也适用于使用尘埃粒子计数器进行的泄漏试验，只需要提供清洁的压缩空气即可进行工作。具有三个调节阀，通过调整调节阀即可实现所发生浮游浓度的调整。

MODEL TDA-4B

可使用的流量范围	50 ~ 8,100cfm (1.4-229m ² /min)
发生浓度	10ug/L : 流量8,100cfm(约230m ² /min时) 100ug/L : 流量810cfm(约23m ² /min时)
测试精度	100ug/L : 流量810cfm(约23m ² /min时)

发生粒子	PAO、DOP、多分散
发生方法	1-6Laskin Nozzles
压缩气体	3-18cfm (85-510L/min) 20psi (0.14Mpa)
电源	不需要
外形尺寸	约280x230x250mm
重量	约7.3kg

**适用20psi (0.14Mpa) 的压力时注：不建议采用DOP