

# 玻璃门仪表储存柜

产品名称	玻璃门仪表储存柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	66836.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

玻璃门仪表储存柜单元组成的实验室的门洞宽度不应小于1m,高度不应小于2.10m。由一个及以上标准单元组成的实验室的门洞宽度不应小于1.20m,高度不应小于2.10m。有特殊要求的福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项;我们力图突出产品和的化特色;我们将不断提高我们的销售与人员的素质,以便更好的售后于用户。

玻璃门仪表储存柜产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类: 恒温

产品形式: 立式

冷却/加热方式: 风冷+发热丝

制冷剂: 无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率: 120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,玻璃门仪表储存柜

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

玻璃门仪表储存柜更多型号产品规格参数：

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-150L

100W

2-48

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

2-48

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

2-48

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-230L

160w

2-48

595 × 570 × 1215mm

68KG

FYL-YS-310L

160w

2-48

595 × 570 × 1315mm

78KG

FYL-YS-828L

360w

2-48

1267 × 678 × 1818mm

208KG

FYL-YS-1028L

360w

2-48

1267 × 678 × 2105mm

258KG

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。玻璃门仪表储存柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

玻璃门仪表储存柜特点报警装置：自动设置温度报警，温度偏离设定值 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，启动蜂鸣报警器，使物品保存的过程更加稳定可靠。程序化记忆备份装置，键锁定及自诊断功能，断电重启后仍可保持设置的

温度继续工作。搁架：内部设有多层层架卡槽，优良高钢调节层架 可根据实际需求随意调节层架间距。隔热材料：整体采用高密度聚氨酯性整体发泡成型，具有重量轻，保温性能好等特点，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。内壁：采用全新优良医用PP材料，独特的工艺圆角，360度清理无死角。外壁：优良彩色涂层A3钢板，整体防静电处理！外门：高强度三层中空钢化玻璃玻璃透明度高，保温性能好，透明度高，湿度大的情况下仍可保持无凝露。温度传感器：热敏电阻温度传感器，灵敏度高随时检测箱体内部温度变化情况\*。温度设定显示：微电脑处理器控制触摸式按键，新型LCD液晶数字显示屏设定及显示，实时检测箱体内部温度变化情况。循环系统：采用翅片式强制性风循环系统，保持箱内360度均匀，制冷加热速度快。玻璃门仪表储存柜

常见的仪器与耗材标准,实验室安全仪器标准,以及食品实验室标准等等,共94个!你一定用得到!  
实验室常见的仪器与耗材标准 1