

PM-8180油茶籽水分测定仪 检测仪 测水仪

产品名称	PM-8180油茶籽水分测定仪 检测仪 测水仪
公司名称	德州市运河经济开发区鲁玉粮保器材厂
价格	550.00/普通
规格参数	
公司地址	德州德州市运河经济开发区A15
联系电话	86-05346034200/2186744/2466575 13336267255

产品详情

PM-8180油茶籽水分快速测定仪（适合现场收购，仓储检测水分）

1.含水显示：3位LCD液晶显示，显示清晰，解决了阳光下看不到问题。

2.全自动背光，节约用电，夜间仍可以看到。

4.语言选择，按住语音键不放，可以选择若干种语音提示。5.限值：按住限值键，可以选择你需要的标准，超过这个标准，仪器就报警提示，比如：你设置“12”超过12就报警：含水超标。5.温度补偿

6.全自动傻瓜式操作，打开仪器以后，插入油茶籽大货里即可显示水分7.电源：4*1.5v干电池

8.使用环境：-20°—40° 9：测量范围：8—40% 10：精度：0.5% 11重量：1kg 工作原理：电阻式 制造商

：德州粮局鲁玉粮保器材水分仪厂科科信牌LY-60油茶籽水分测定仪油茶籽水分检测仪油茶籽水份测试仪卤素水分测定仪适用范围：适合实验室使用。LY-60卤素快速水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如医药、粮食、油茶籽、木屑、饲料、种子、油脂、菜籽、脱水蔬菜、淀粉、茶叶、草

、化工、煤炭、石墨、矿石、食品、肉类以及防火材料、纺织、农林、造纸、橡胶、塑胶、乳业等行业中的实验室与生产过程中。科信牌LY-60油茶籽水分测定仪油茶籽水分检测仪油茶籽水份测试仪卤素水分测定仪产品介绍：LY-60卤素快速水分测定仪是一种新型的快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品

得到均匀的加热，该仪器操作简便、测量准确。LY-60卤素快速水分测定仪在测量样品重量的同时，仪器采用环形管卤素加热的方式，快速干燥样品；在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性，具有可替代性，且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。LY-60卤素快速水分测定仪操作简便，测定准确，显示部分采用红色数码管，示值清晰可见，分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据，并具有与计算机、打印机连接功能。科信牌LY-60油茶籽水分测定仪油茶籽水分检测仪油茶籽水份测试仪卤素水分测定仪产品技术指标：水分测定范围：

0.01%-100%测试时间：只需几分钟即可完成测定样品重量：0.5g-110g传感器精度：0.002g水分含量可读性：0.01%加热温度：室温-200 通讯接口：标准RS 232接口供电电源：电压220v ± 10% 频率50HZ ± 1HZ称量盘尺寸：直径85mm试样温度：-40 -50 工作环境温度：-5 -50 相对湿度：80%R 外形尺寸：330mm × 200mm × 200mm净重量：6.5kg安全保证：我公司全权负责运费和送货上门，并且保证产品在运输途中的安全问题。售后服务：保修一年，终身维护。