

## 陕西西安风淋室|山西太原风淋室|河北石家庄风淋室|安徽风淋室

产品名称	陕西西安风淋室 山西太原风淋室 河北石家庄风淋室 安徽风淋室
公司名称	河南蓝创消毒净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州丰乐路中建大厦
联系电话	0371-67210072 13837130664

## 产品详情

陕西西安风淋室 山西太原风淋室 河北石家庄风淋室 安徽合肥风淋室 山东济南风淋室 QS认证风淋室

风淋室：也称风淋间，它是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。

风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。

风淋室有人用风淋室系列、物用货淋室系列；吹淋方式有单侧吹淋、双侧吹淋、顶部吹淋等多种组合；风淋室门有手动门、自动门、快速卷帘门等多种选择。

本公司生产的高科技智能语音风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经过高效过滤后的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货上，有效而迅速的清除人/货从非洁净区所夹带的尘埃粒子。

## 一、风淋室&风淋通道标准配置功能及特点：

1. 采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
2. 冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无尘喷塑处理。
3. 采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置。
4. 采用数显吹淋时间，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。
5. 采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。

## 二、风淋室的不同叫法

风淋室（AIR SHOWER）又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。

### 三、风淋室分类

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风淋室,

风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。

风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室

风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道

### 四、结构说明

1. 风淋室由箱体、门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。

2. 风淋室的底板通常由不锈钢制成，箱体用不锈或钢板折弯焊接表面为乳白色烤漆。
3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。
4. 箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

## 五、风淋室的作用

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

## 六、风淋室特点

- 1、自动化控制：系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键

触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；

3、高洁净度、高风速：采用美国AAF初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上

4、模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；

5、高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

## 七、风淋室材质

风淋室板材普通型采用“EPS”系列50mm

厚夹芯彩钢板和配套铝型材制造，其特点是造价低并和净化室是同一材质，整体感较好。较高级的采用1.2mm厚冷轧钢板和配套型材制

造，风淋室表面采用静电喷塑，其特点是美观，现代；其内壁，门还可以用不锈钢制作，其效果更显豪华。高级的为全不锈钢制造，门为感应自动移门，操作系统采用智能程序PLC控制系统，为现代先进企业首选产品。

## 八、技术参数

单人双吹风淋室技术参数：

外行尺寸：1200 × 1000 × 2180（宽 × 深 × 高）

净化区尺寸：790 × 930 × 1910（宽 × 深 × 高）

过滤器净化效率：0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）

喷口风速：27m/s以上方可达到除尘效果

风淋时间：0~99sec可调

循环风量：800~1000M<sup>3</sup>/h

电源：380V-50Hz或220V-50Hz

最大功率：0.75KW

重量：250Kg

有隔板高效过滤器尺寸：610 × 610 × 120

初效过滤器尺寸：600 × 300 × 21

双人双吹风淋室技术参数：

外行尺寸：1240 × 2000 × 2050（宽 × 深 × 高）

净化区尺寸：790 × 1890 × 1950（宽 × 深 × 高）

过滤器净化效率：0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）

喷口风速：27m/s以上方可达到除尘效果

风淋时间：0~99sec可调

循环风量：1600~2000M<sup>3</sup>/h

电源：380V-50Hz或220V-50Hz

最大功率：1.5KW

重量：460Kg

有隔板高效过滤器尺寸：610 × 610 × 120

初效过滤器尺寸：600 × 300 × 21

## 九、可选配件

- 1、全不锈钢箱体
- 2、内胆不锈钢
- 3、紫外线杀菌灯
- 4、除静电装置
- 5、自动门
- 6、双速风机
- 7、压差表
- 8、底板不锈钢

## 十、常见故障处理

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；
- 2、风淋室内箱体的控制面板；
- 4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高工作人员的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，第一时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为红色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

## 家用臭氧消毒机

家用臭氧消毒机顾名思义就是针对家庭使用的消毒机，家用臭氧消毒机可以针对家庭特定空间进行杀菌消毒，也可以在日常家庭生活中针对蔬菜、猪肉、鸡肉、异味、甲醛等等进行杀菌消毒。

## 家用臭氧消毒机工作原理

通过在较短的时间内破坏细菌、病毒和其它微生物的结构，使之失去生存能力，杀菌速度快，当其浓度超过一定数值后，消毒杀菌甚至可以瞬间完成。“家用臭氧消毒机”对很多病菌、霉菌、病毒、真菌、原虫、卵囊都具有明显的杀灭效果。“还可以通过氧化反应有效去除有毒气体如CO、NO、SO<sub>2</sub>、芥子气等。消毒效果立竿见影，还可除异味。



## 家用臭氧消毒机必然性

室内空气污染程度高出室外5—10倍；68%的疾病来源于室内空气污染——这是中国标准化协会日前公布的一份调查报告所揭示的事实。22日，据首届中国室内环境污染与儿童身体健康研讨会披露，目前中国每年因装修污染引起上呼吸道感染而死亡的儿童约有210万，其中100多万5岁以下儿童的死因与室内空气污染有关。

并非危言耸听，检测结果显示：室内环境污染已经成为影响人们健康的“隐形杀手”。在被检测的398家建筑物里，新装修的写字楼内室内空气污染超标率高达100%，苯、甲醛的超标率就为80%；装修后的住宅室内空气污染超标率也达80%，其中苯超标77%，甲醛超标79%。同时已测得的室内甲醛最高值超过国家标准控制24倍，苯最高值超过国家控制标准的22、5倍。装修污染物主要来自装饰材料、家具及建筑材料。而目前这些材料污染物超标现象相当严重。

## 家用臭氧消毒机应用

- 1.降解瓜果、蔬菜表面残留农药。可防腐保鲜，清除异味，适合于各种水果、生菜、腌制菜的清洗。

2.去除肉类食品中的各种激素、添加剂。且洗涤后的肉质更鲜美、细嫩。

3.餐具、婴儿奶瓶消毒。可杀灭各种致病细菌，预防传染病，去除洗涤剂残留。

4.冰箱除臭、祛味。可杀菌除臭，避免细菌大量繁殖，延长食物储存期，防止食品串味。

5.分解泄露的煤气、液化气，预防中毒。

6.可对妇女、儿童的内衣、内裤、尿布、包被等进行杀菌、消毒处理。

7.预防真菌感染。可以防止皮肤病及真菌引起的疾病

8.护肤美容。用活氧水清洗面部，可清除毛孔内的细菌和污物，增加皮肤的呼吸功能，活化细胞，促进血液循环，加速新陈代谢，令肌肤洁白，光滑细腻。能有效地清除化妆残留物，安全卸妆。可收缩毛孔，并可预防暗疮、雀斑、色素沉着等。

9.可杀灭空气中细菌、地毯中滋生的微生物，预防疾病发生及交叉感染。除烟、除尘、去味，让您在家中即可享受到雨后森林般的清新。适用于办公室、会议室、居室、书房等。

10.活氧可分解新装修房屋所挥发的如甲苯、甲醛等有毒气体，减少人体过敏源的产生。

11.衣物洗涤。杀菌、除臭，节省洗衣粉

公司名称：河南蓝创消毒净化科技有限公司

电话：0371-6721 0072

传真：0371-6351 8951

手机：138 371 30664

E-mail:13837130664@163.com

网址<http://www.zlcjh.com>