

# CB磁性过滤器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | CB磁性过滤器                  |
| 公司名称 | 上海勃杰阀门有限公司               |
| 价格   | 1888.00/台                |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 青浦区北青公路6725弄6号2幢2层B区267室 |
| 联系电话 | 021-61553562 13918815069 |

## 产品详情

[磁性过滤器](#)用途: [管道式磁性过滤器](#)  
主要用于清除液体浆料中的铁磁性杂质，广泛适用于化工、制药、颜料、染料、食品、冶金、陶瓷等行业，本产品具有磁力强，除铁效果好，清理铁屑方便等优点。

[磁性过滤器](#)工作原理:  
在液体浆料输送过程中，液浆经过[过滤器](#)时，受强力磁棒的磁性作用，液浆中的铁性杂质被吸附在磁棒套管上，彻底清除液浆中的铁性杂质，保证下道工序能有效控制铁杂质含量。

[磁性过滤器](#)结构图:

[磁性过滤器](#)主要尺寸:

| 型号      | 磁棒数<br>(根) | 进出料管径(mm<br>) | 磁感应强度(<br>GS) | 流量<br>(m3/h) | 承受压力<br>( Kg) | 外形尺寸<br>(mm)    | 使用温度<br>( ) |
|---------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| CB-5-   | 5          | 50            | 9000以上        | 5            | 3             | 280 × 180 × 220 | 80          |
| CB-5-   | 5          | 50            | 9000以上        | 5            | 3             | 280 × 180 × 250 | 80          |
| CB-9-   | 9          | 65            | 9000以上        | 8            | 3             | 360 × 230 × 200 | 80          |
|         | 9          | 80            | 9000以上        | 12           | 3             | 360 × 230 × 200 | 80          |
|         | 9          | 100           | 9000以上        | 20           | 3             | 360 × 230 × 260 | 80          |
| CB-9-   | 9          | 65            | 9000以上        | 8            | 3             | 360 × 230 × 280 | 80          |
|         | 9          | 80            | 9000以上        | 12           | 3             | 360 × 230 × 280 | 80          |
|         | 9          | 100           | 9000以上        | 20           | 3             | 360 × 230 × 350 | 80          |
| CB-12-I | 12         | 80            | 9000以上        | 25           | 3             | 480 × 320 × 300 | 80          |
| CB-12-  | 12         | 80            | 9002以上        | 25           | 3             | 480 × 320 × 300 | 80          |
| CB-14-  | 14         | 80            | 9003以上        | 25           | 3             | 480 × 320 × 300 | 80          |

|          |    |    |        |    |   |                 |    |
|----------|----|----|--------|----|---|-----------------|----|
| CB-14-   | 14 | 80 | 9004以上 | 25 | 3 | 480 × 320 × 300 | 80 |
| CB-18-   | 18 | 80 | 9005以上 | 30 | 3 | 480 × 320 × 300 | 80 |
| CB-18-II | 18 | 80 | 9006以上 | 30 | 3 | 480 × 320 × 300 | 80 |

[磁性过滤器](#)安装使用:  
把[磁性过滤器](#)的接口法兰与液浆输出管路相连，使液浆从过滤器中均匀流过，经过一段时间试用后确定清理周期。清理时先拧松盖上夹紧螺丝,取出套管盖部件,然后再抽出磁棒,吸附在套管上的铁性杂质就能自动脱落。清理后安装时先把套管装入筒体内，拧紧夹紧螺丝，然后再把磁棒盖插入套管内,即可继续使用。

[磁性过滤器](#)注意事项: 1.清理时,抽出的磁棒盖不能放置在金属物体上，防止损坏磁棒。  
2.抽出磁棒必须置于清洁场所，磁棒套管内不能有积水。

相关系列产品:

[全自动反冲排污过滤器](#) [自动再循环阀](#) [调节阀](#) [水处理设备](#) [高压球阀](#) [楼宇自控系统](#)

[刀闸阀](#) [截止阀](#) [止回阀](#) [气动蝶阀](#) [水力控制阀](#) [过滤器](#) [软水器](#) [补水装置](#)