

D001大孔吸附树脂

产品名称	D001大孔吸附树脂
公司名称	湖南株洲湘中树脂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市渌口王家洲
联系电话	0731-22135163

产品详情

D001大孔吸附树脂

俗称：D001树脂，D001大孔树脂，植物提取树脂，D001强酸性树脂，D001大孔吸附树脂

学名：D001大孔型强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

产地：湖南株洲 主要销往长沙湘潭岳阳衡阳邵阳娄底常德益阳郴州永州怀化湘西张家界及湖北广东广西海南江西福建贵州重庆四川云南等地。

D001大孔吸附树脂用途：D001大孔吸附树脂主要用于高纯水处理、有机物处理、有机反应催化剂、贵金属回收、氨基酸提取等。

一、D001大孔吸附树脂产品简介：本品系以苯乙烯、二乙烯苯共聚形成高分子聚合物，再经过磺化反应而形成的具有磺酸基团的阳离子交换树脂。

二、D001大孔吸附树脂执行标准：GB/T16579-1996 DL519-93 SH2605.02-1997

三、D001大孔吸附树脂理化性能 四、运行参考指标

外观	浅棕色或灰褐色	1. PH范围：0-14
	不透明球状颗粒	2. 最高使用温度：氢型100
全交换容量 mmol/g	4.80	3. 工业用树脂高度：> 1.5m
体积交换容量mmol/ml	1.60	4. 再生液浓度：NaCl:8-10%, HCl:4-5%

含水量% 50-60

5. 再生液用量：NaCl (8-10%) 体积：树脂体积=1.5-2:1

湿视密度g/ml 0.74-0.80

HCl(4-5%)体积：树脂体积=2-3:1

湿真密度g/ml 1.16-1.24
m/h

6. 再生液流速：5-8

粒度% (0.315-1.25mm) 95
min

7. 再生接触时间：45-60

有效粒径mm 0.40-0.70
m/h

8. 正洗流速：约30

均一系数 1.60
20-30 min

9. 正洗时间：

磨后圆球率% 95
20-40 m/h

10. 运行流速：

出厂型式：Na型

11. 工作交换容量：1000mol/m³

五、D001强酸性树脂国外对应牌号：美国Amberlite 200 德国:Lewatit SP-120 日本：Diaion PK

六、D001强酸性树脂包装：编织袋，内衬塑料袋，净重25Kg

七、D001强酸性树脂储运：产品在储运过程中保持5-40 环境中，避免过热，注意不使树脂失水

其他产品：732阳离子交换树脂（001x7），717阴离子交换树脂（201x7），XZ-E电子级混床树脂，XZ-S高纯水树脂/超纯水树脂，XZ-MB抛光树脂/核级树脂，XZ-J10慢走丝树脂/线切割树脂，001x8阳离子交换树脂，D113、D001、D201、D301、D314、D404、D111、D331、D411等系列大孔吸附树脂，XZA-2氨基酸专用树脂，其他特种离子交换树脂

单位名称：湖南株洲湘中树脂有限公司

地址：湖南省株洲市渌口王家洲 邮政编码：412000

电话：0731-22135163 传真：0731-22263231

网址：<http://www.51shuzhi.com> 邮箱：market@51shuzhi.com