陶瓷纤维马弗炉 操作简便

产品名称	陶瓷纤维马弗炉 操作简便
公司名称	德耐热 (上海) 电炉有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

陶瓷纤维马弗炉 操作简便

我们德耐热(上海)电炉有限公司提供的陶瓷纤维马弗炉以其操作简便、高效省时、能耗低等特点受到 广大客户的青睐。

产品服务介绍

陶瓷纤维马弗炉采用红色陶瓷纤维为炉膛材料,外壳材料采用烤漆钢板,内部加装防爆灯和玻璃观察窗,便于操作和观察熔融情况。炉门采用无接缝结构,保证炉门密封,防止渗漏,同时还有防高温手套,使人员操作更加安全可靠。

此外,该产品还具有以下特点:

加热速度快:采用进口发热元件,加热速度快,提高了工作效率。 温度控制精度高:采用**的PID自动计算控制技术,可实现对温度的**控制,从而确保了产品熔融的质量和稳定性。

炉膛容积大:炉膛盖采用电磁感应加热方式,炉膛容积大,更加适合大批量生产。

易于维护和保养:采用世界**电气元器件,具有高可靠性、长寿命、易于维护和保养的优点。 专业知识

陶瓷纤维马弗炉是一种高温熔融炉,常用于金属熔铸、熔融玻璃、陶瓷等材料的加热和熔融。陶瓷纤维是一种高性能无机纤维材料,具有耐高温、耐化学腐蚀、不吸水、不老化、不膨胀、耐冷热冲击等特点,被广泛应用于高温炉膛、隔热保温、航空航天等领域。

常见问题 Q1:陶瓷纤维马弗炉能熔融哪些材料?

A:陶瓷纤维马弗炉适用于金属、陶瓷等材料的熔融和加热。具体应用范围可以根据不同的工艺要求和 产品要求进行选择。

Q2:陶瓷纤维马弗炉的加热速度如何?

A:陶瓷纤维马弗炉采用进口发热元件,加热速度快,相比于其他加热设备,可以显著提高工作效率。

Q3:陶瓷纤维马弗炉应如何进行保养?

A:陶瓷纤维马弗炉使用和保养过程中应注意以下事项:避免尖锐物体撞击炉体,及时清理炉体内部,避免炉体长时间处于高温状态,坚持定期检查和保养等。

技术参数

参数名称技术指标额定电压220V/380V额定功率3-30KW*高使用温度1750炉膛容积2-500L

温度控制精度 ±1 /±2 /±3 /±5

加热方式 电磁电阻加热

以上是我们提供的陶瓷纤维马弗炉的技术参数,我们为每个用户提供定制服务,可根据具体要求进行定制,欢迎来电咨询。