

陶瓷纤维马弗炉 操作简便

产品名称	陶瓷纤维马弗炉 操作简便
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

陶瓷纤维马弗炉 操作简便

我们德耐热（上海）电炉有限公司提供的陶瓷纤维马弗炉以其操作简便、高效省时、能耗低等特点受到广大客户的青睐。

产品服务介绍

陶瓷纤维马弗炉采用红色陶瓷纤维为炉膛材料，外壳材料采用烤漆钢板，内部加装防爆灯和玻璃观察窗，便于操作和观察熔融情况。炉门采用无接缝结构，保证炉门密封，防止渗漏，同时还有防高温手套，使人员操作更加安全可靠。

此外，该产品还具有以下特点：

加热速度快：采用进口发热元件，加热速度快，提高了工作效率。**温度控制精度高：**采用**的PID自动计算控制技术，可实现对温度的**控制，从而确保了产品熔融的质量和稳定性。

炉膛容积大：炉膛盖采用电磁感应加热方式，炉膛容积大，更加适合大批量生产。

易于维护和保养：采用世界**电气元器件，具有高可靠性、长寿命、易于维护和保养的优点。专业知识

陶瓷纤维马弗炉是一种高温熔融炉，常用于金属熔铸、熔融玻璃、陶瓷等材料的加热和熔融。陶瓷纤维是一种高性能无机纤维材料，具有耐高温、耐化学腐蚀、不吸水、不老化、不膨胀、耐冷热冲击等特点，被广泛应用于高温炉膛、隔热保温、航空航天等领域。

常见问题 Q1：陶瓷纤维马弗炉能熔融哪些材料？

A：陶瓷纤维马弗炉适用于金属、陶瓷等材料的熔融和加热。具体应用范围可以根据不同的工艺要求和产品要求进行选择。

Q2：陶瓷纤维马弗炉的加热速度如何？

A：陶瓷纤维马弗炉采用进口发热元件，加热速度快，相比于其他加热设备，可以显著提高工作效率。

Q3：陶瓷纤维马弗炉应如何进行保养？

A：陶瓷纤维马弗炉使用和保养过程中应注意以下事项：避免尖锐物体撞击炉体，及时清理炉体内部，避免炉体长时间处于高温状态，坚持定期检查和保养等。

技术参数

参数名称	技术指标
额定电压	220V/380V
额定功率	3-30KW
*高使用温度	1750
炉膛容积	2-500L
温度控制精度	±1 / ±2 / ±3 / ±5
加热方式	电磁电阻加热

以上是我们提供的陶瓷纤维马弗炉的技术参数，我们为每个用户提供定制服务，可根据具体要求进行定制，欢迎来电咨询。