

# 原油测定离心机

产品名称	原油测定离心机
公司名称	濮阳市沪康离心机仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市玉门路
联系电话	0393-4498938

## 产品详情

### [原油测定离心机](#)

DL—5Y原油水份测定离心机

TDL—5Y台式原油水份测定离心机

#### 1、DL—5Y原油水份测定离心机

离心机型号:DL—5Y 最高转速:5000r/min 最大离心力:4500xg 最大容量:4 × 100ml

用途:石油开采行业和科研单位进行水份测定的理想分离设备 特点:微机控制、触摸面板、数字显示

#### 详细说明

DL - 5Y原油水份测定离心机是针对原油中水和沉淀物测定法（离心法）设计而成。符合GB/T6533-86标准要求，用离心分离法测定原油中的水和沉淀物。是石油开采行业和科研单位进行水份测定的理想分离设备。

微机控制、触摸面板、数字显示。

具有加热、恒温功能，满足客户对样品的实验要求。

采用变频调速，大大提高了仪器的稳定性。

设RCF键，随时观察离心力，运行中可任意修改参数。

DL - 5Y原油水份测定离心机技术参数:

最高转速:5000r/min

转子容量:4 × 100ml

最大相对离心力:4500xg

温度范围:室温+10 ~ 80

定时范围:0 ~ 99min

整机噪声:<65dB(A)

外形尺寸:610 × 720 × 1140mm (L × W × H)

重量:108kg

## 2、TDL—5Y台式原油水份测定离心机

离心机型号:TDL—5Y 最高转速:5000r/min 最大离心力:3850xg 最大容量:16 × 15ml

用途:石油开采行业和科研单位进行水份测定的理想分离设备 特点:微机控制、触摸面板、数字显示

### 详细说明

TDL - 5Y原油水份测定离心机是针对原油中水和沉淀物测定法（离心法）设计而成。符合GB/T6533-86标准要求，用离心分离法测定原油中的水和沉淀物。是石油开采行业和科研单位进行水份测定的理想分离设备。

微机控制、触摸面板、数字显示。

具有加热、恒温功能，满足客户对样品的实验要求。

采用变频调速，大大提高了仪器的稳定性。

设RCF键，随时观察离心力，运行中可任意修改参数。

TDL5Y原油水份测定离心机技术参数:

最高转速:5000r/min

转子容量:16 × 15ml

最大相对离心力:3850 × g

温度范围:室温+10 ~ 80

定时范围:0 ~ 99min

整机噪声:<65dB(A)

外形尺寸:520 × 550 × 400mm (L × W × H)

重量:85kg

沪康仪器 服务热线：0393-4498938 13939373285 邮箱：

[hklxjc@126.com](mailto:hklxjc@126.com)

QQ：724297328 1264035686 1141402658 1143096120 1336775292 2638183596