

# 虹膜皮肤一体机

产品名称	虹膜皮肤一体机
公司名称	河南鸿康科技有限公司
价格	700.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市北环路索凌路交叉口瑞祥如意世家
联系电话	18037813590

## 产品详情

产品功能：高清晰度皮肤检测仪，外形美观，便于携带，超薄设计，更显精巧。测试皮肤水份，弹性，油性，黑头，雀斑等，其他皮肤问题及毛发健康等问题。该皮肤检测仪通过表皮镜头和PL真皮镜头的作用，深入观测皮肤问题，并能通过USB接口与电脑连接后，实时采集图片，将图片传输到皮肤分析软件中，在软件中对图片进行分析和对比，帮助您发现平时用肉眼看不到的肌肤问题，并提供合理的护理方案来解决皮肤问题。该分析系统软件还可以将顾客的相关资料和皮肤的图像长期保存起来，疗程效果还可以进行治疗前后照片的比较和打印，让顾客更满意。

1、分析肌肤（油性、干性、中性），分析毛发受损及营养状况 2、外观精美大方，操作简便，通过环绕镜头的同轴冷光源导光，自动供给最佳照明，令皮肤检测更专业，效果更清晰。携带方便，是美容师外出演示的好帮手。 3、操作简便，通过环绕镜头的同轴冷光源导光，自动供给最佳照明，令皮肤检测更专业，效果更清晰。携带方便，是美容师外出演示的好帮手。 皮肤检测说明：

- 1、50X镜头：检测皮肤的性质及日常出现的病征。
- 2、一般皮肤：皮沟粗细不一，形状不规则
- 3、干性肌肤：皮沟细，纹理较杂乱
- 4、油性肌肤：毛孔精，泛油光纹理不明显
- 5、老化肌肤：纹理逐渐消失多呈单一方向
- 6、粉刺型肌肤：皮脂堆积于毛孔，毛孔变粗大
- 7、敏感皮肤：皮肤薄，微血管扩张易受刺激
- 8、面袍型肌肤：皮脂堆积于毛孔，受细菌感染发炎，造成化脓
- 9、色素斑肌肤：黑色素沉着，聚集成斑块状
- 10、50X镜头：检测毛发的性质及日常出现的病征，如毛囊堵塞 / 油脂分泌过盛 / 细菌感染等。

健康毛发检测说明：1、健康发质的特征：乌黑、柔软、光滑、富有光泽 2、损害健康发质的因素：

过量的使用定型液、使用化学剂染发或烫发、阳光紫外线的过度曝晒、环境的严惩污染、营养不良

虹膜检测仪介绍：

该仪器通过对眼睛虹膜的观察，检测出人体目前和潜在的疾病，可实现病例保存，治疗前、治疗后对比，可自行增加、修改处方。是适合社区、药店、会议营销及药品促销的仪器。具有检测速度快、视觉感观强的特点。 无需另外再加交流电源，方便携带。 采用进口优质镜头，影象清晰，可调焦。标准配备：虹膜专用镜头，虹膜教材、虹膜分析对照图，能清晰的让您在荧幕上检测并分析虹膜的状况。 采用环绕镜头的同轴冷光源导光，绿色环保避光型复合材料，对人体无害。可在强光或室外环境中拍摄，图像更加清晰。

功能特点：1、虹膜仪诊断是透过眼睛虹膜的变化来推断个人健康状况及窥视康复过程 2、可根据虹膜图象不同部位的颜色、纤维密度判断身体健康状况，并诊断出人体33种生理现象，有利于及早发现疾病，早治疗。 产品说明：虹膜检测仪是通过高科技手段研制和开发的，虹膜仪诊察通过准确检测体内毒素、营养、健康病因来透析影响美容的最终障碍原因，从而为美容护理提供了科学依据，正确地指导美容师为顾客设计最适宜的美容方案。虹膜仪诊察有助于美容师全面了解顾客的健康状况、营养摄入有效情况、体内毒素的产生和沉积等一至于对证下药