

# 日本住友化学MH(住友化学pmma产品参数)

产品名称	日本住友化学MH(住友化学pmma产品参数)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	品牌:新加坡/日本 型号:MH 品名:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

日本住友化学MH(住友化学pmma产品参数)

日本住友化学MH(住友化学pmma产品参数)

日本住友化学MH(住友化学pmma产品参数)

型号:MH 品牌:住友SUMIPEX 外形尺寸:来电详询 货号:MH 产品用途:工程应用 生产企业:住友  
牌号:PMMA MH 是否进口:是 品名:PMMA 现货供应PMMA 住友化学 MH镜片 照明 汽车应用

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)MH/日本住友 特性:耐高温,透明 用途:光学级,其他板材 加工方法:注塑,挤出  
参数:熔流率(熔体流动速率):2.0G/10 MIN比重:1.19G/CM 收缩率:0.2~0.6%

原料PMMA/日本住友MH-4332高抗冲 用于:光学仪器:制作各种光学镜片,如眼镜、放大镜、各种透镜以及  
激光扫描控制的慢转录像带等。文具及日用品:制作各种制图用具、示教模型、标示防护

型号:MH 品牌:住友SUMIPEX 外形尺寸:来电详询 货号:MH 产品用途:工程应用 生产企业:住友  
牌号:PMMA MH 是否进口:是 品名:PMMA 现货供应PMMA 住友化学 MH镜片 照明 汽车应用

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)MH/日本住友 特性:耐高温,透明 用途:光学级,其他板材 加工方法:注塑,挤出  
参数:熔流率(熔体流动速率):2.0G/10 MIN比重:1.19G/CM 收缩率:0.2~0.6%

原料PMMA/日本住友MH-4332高抗冲 用于:光学仪器:制作各种光学镜片,如眼镜、放大镜、各种透镜以及  
激光扫描控制的慢转录像带等。文具及日用品:制作各种制图用具、示教模型、标示防护