

# 透气膜敷料水蒸气透过性检测

产品名称	透气膜敷料水蒸气透过性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

透气膜敷料的水蒸气透过性可以通过以下步骤进行测试：1.

准备测试仪器：水蒸气透过性测试仪、样品支架、室温水或盐水、温度计、计时器等。2.

将样品支架安放在测试仪器上，将待测透气膜敷料样品粘贴在样品支架上。3.

测量测试环境的温度和湿度。将测试环境温度调整至37℃，湿度为95%RH。4.

将室温或盐水放置在测试仪器的下部，作为水蒸气的来源。5.

打开测试仪器，开始测试。测试时间一般为24小时。6.

测试完毕后，关掉测试仪器。取下测试样品，记录样品积累的水蒸气量。7. 分析测试结果。通过测试结果，可以计算出透气膜敷料的水蒸气透过性，评估该材料在医疗、保健等领域中的应用价值。注意事项

：1. 为了得到可靠的测试结果，测试过程中应尽可能避免样品支架的空隙、泄漏等情况，保证测试精度和可重复性。2. 手动测量温度、湿度的方式可能存在误差，因此建议使用仪器进行测量。3.

在测试过程中应注意防止样品受到污染，避免不必要的交叉污染。