

# 高精度甲醛试剂耗材 新型甲醛检测试剂

产品名称	高精度甲醛试剂耗材 新型甲醛检测试剂
公司名称	徐州锦程环保设备有限公司
价格	5.00/套
规格参数	
公司地址	徐州市淮海西路270号苏豪时代1902室
联系电话	13382669169

## 产品详情

[高精度甲醛检测耗材 甲醛检测试剂](#) 测试试剂甲醛有用吗 本产品经国家标准物质研究中心测定，检测精度接近标准值,使用本产品可帮助用户确定住房内甲醛是否超标，是否需要治理。适合检测治理公司试验治理甲醛效果，室内空气净化器试验除甲醛效果试验，活性炭吸附甲醛效果试验等。

本产品经国家标准物质研究中心测定，检测精度接近标准值,使用本产品可帮助用户确定住房内甲醛是否超标，是否需要治理。适合检测治理公司试验治理甲醛效果，室内空气净化器试验除甲醛效果试验，活性炭吸附甲醛效果试验等。

### 产品特点：

高精度新型甲醛检测试剂不同于目前市场上普通的甲醛检测试剂，铝箔包装，具有检测误差低、存放方便，不会出现治理后忽高忽低让客户头疼的检测结果。产品设计科学、合理，检测结果准确。使用简单、快速灵活，价格低廉。检测范围：0 - 1.6mg/m<sup>3</sup>，可覆盖正常检测范围。高精度新型甲醛检测试剂由徐州锦程公司生产，依据国标GB/T18204.26-2000配制而成。为居室、汽车、办公室、生产车间等场所空气中甲醛浓度现场检测使用。新近日期生产，有效期2年，20平方米可以测试1个点使用前关闭门窗8-12小时，（提示：国家室内空气标准:室内空气甲醛浓度限值为0.10mg/m<sup>3</sup>）

高精度新型甲醛试剂使用方法：打开包装后，高精度甲醛试剂分为：试剂1和试剂2，试剂1为白色大瓶，内有吸收剂，试剂2为显色剂，内有显色液。首先将5毫升（分光瓶的容量刚好是5毫升）的纯净水倒入吸收瓶（白色大瓶）里面，摇匀后再将其倒入玻璃气泡吸收瓶内，仪器定时10分钟。10分钟后，将显色液倒入玻璃气泡吸收瓶，混合显色（注意：无需手握），静置10分钟，10分钟后把显色后的甲醛试剂倒入分光瓶内，将其插入分光数据传输口中读数，读出的数值便是此次甲醛检测的精确结果。我公司生产的[锦程JC检测仪](#)致力于国家标准：专注气体安全领域；保障用户生活安全！我们共同努力，让您生活更安全！！！！

联系人：段经理 13382669169 0516-85559399 QQ：52712698 公司网站：<http://www.xuzhoujc.com>

[锦程仪器批发 真正的仪器厂家!](#) 欢迎广大客户来厂参观考察!

提供优质的产品，是回报客户最好的方法！

徐州锦程环保秉承“创新、诚信、合作、双赢”的信条，打造驰名环保品牌!

收到仪器后3个月内，有任何质量问题，免费包换

内部电磁泵5年免费更换

仪器3年免费维修，终身免费维护 提供OEM加工生产

徐州锦程环保 关爱全国每个家庭成员身体健康！！