

GN3-72/2-1S单极式高压隔离开关GN3-80

产品名称	GN3-72/2-1S单极式高压隔离开关GN3-80
公司名称	铜川铁塔电瓷制造有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省铜川市 红旗街25号（联系电话13571577004）
联系电话	0135-71577004 13571577004

产品详情

单位：铜川铁塔电瓷环保科技有限公司

company : tongchuan iron tower electric porcelain environmental technology co.ltd (original: tongchuan electric porcelain factory)

全国服务热线：135 7157 7004

service hotline: 0086 13571577004

qq在线咨询：369569660

qq online consulting: 369569660

微信：13571577004

wechat：13571577004

网站：<http://www.tcttdc.com>

website: <http://www.tcttdc.com>

网站：<http://www.tcdcc.net>

website: <http://www.tcdcc.net>

邮箱：13571577004@163.com

e-mail：13571577004@163.com

电话：0919-816 3738

tel：0086 919-8163737

传真：0919-防止垃圾传真,请电话咨询传真号码

fax: 0086 919- to prevent junk fax, please telephone fax number

电除尘二点式高压直流隔离开关gn-80/3-2电除尘二点式高压直流隔离开关gn-72/3-2s电除尘单极式直流高压隔离开关gn3-72/2-1s电除尘双极式直流高压隔离开关gn3-72/2-2s电除尘四点式高压隔离开关gn-72/3-4s,gn-80/3-1s高压隔离开关gn3-80/3-1s高压隔离开关gn3-72/2-1s高压隔离开关gn3-80/2-2s高压隔离开关gn-80/3-2高压隔离开关gn-72/3-2s高压隔离开关gn-80/3-2s

?????????

??????????

gn-72/3-2s?gn-80/3-2??

??

??????????????

??????????

1????????????2a?

2????????????72kv?

?????????

1??????2000??

2??????-20?+60??

3??????????95%????25????

4????????????????????????????????????

5????????????

6????????????????????????????????

????????????gn-72/3-2s

????????????gn-80/3-2

????????????gn3-72/2-1s

????????????gn3-72/2-2s

????????gn-72/3-4s

????????????

????????????

????????????

???(?)????

??????????

????????????

???(?)??????

B-630-b,电除尘阴极吊挂瓷瓶,锥形绝缘轴t501-2,承压绝缘子t515-2,95瓷电瓷套筒zt600,电捕焦瓷套95瓷电瓷转轴f4.1.8,电捕焦油器穿墙套管,95瓷电瓷支柱,阳极振打瓷轴jn-08202c,侧部振打瓷转轴jf10-390,电除尘石英管,95瓷瓷套xtl/j09627,高分子振打棒顶部,95瓷振打棒jz3-520,锥形绝缘轴t501-1,刚玉瓷振打棒,高压瓷缸,锥形瓷套7410,阴极支撑瓷套f3.1-3,煤气发生炉瓷套,异形瓷套,棒型支柱,振打棒橡胶套密封海波轮,电捕焦电晕丝,电捕焦用镍铬合金丝,电捕焦电极丝,电除尘用电晕线,电除尘高压电瓷瓶,石英盘,石英套筒,锥形石英管,72.5户外棒形支柱绝缘子,顶部振打棒锥套,电除尘拉杆2007瓷瓶绝缘子,电除尘gn-80/3-2二点式高压直流隔离开关gn-72/3-2s,单极式直流高压隔离开关gn3-72/2-1s,双极式直流高压隔离开关gn3-72/2-2s四点式高压隔离开关,电除尘锥形瓷绝缘子,电除尘振打绝缘子,电除尘隔挡板,电除尘石英盖板,电除尘绝缘盖板,电除尘电瓷重锤,煤气发生炉陶瓷吊锤,电捕焦陶瓷重锤,龙净环保be静电除尘器顶部电磁锤振打器tb40006.1电磁锤振打器tb400013.1电磁锤振打器线圈w11-10户外高压交流跌落式熔断器rw7-12g,rw7-10,克莱德逆止阀阀芯a2969,高温圆顶阀插入式充气密封圈p17460c-01, clyde克莱德空气限位开关a1011,克莱德限位开关a2033, clyde克莱德压力开关a3985,浓相稳定器克莱德a2969,插入式充气密封圈p5524c-01,浓度稳定器cp19034d-00,zg12阻尼电阻,海帕伦橡胶套,灰斗电加热器瓷套加热器t508-2,瓷轴加热器电除尘bj212万向节,气力输灰耐磨陶瓷弯头,陶瓷复合弯管,陶瓷贴片耐磨弯头,阴极振打锤,静电除尘器电缆终端盒wtc511型wtc558型wtc512型, av泵空气阀a2888,气控角阀a2889,气化布气化装置气化槽气化板qhb150*300*27透气布,耐磨陶瓷补气环,电捕焦陶瓷重锤,煤气发生炉陶瓷吊锤,电除尘电瓷重锤,湿式电除尘器重锤,湿电阴极重锤,湿式电除尘器wesp湿电除尘95瓷防露防腐型绝缘拉棒jfl-072-100d型-2f,95瓷防漏型绝缘拉棒jfl-120/1000d vi型-1穿壁瓷套,