

爱普生I101,爱普生I101打印机,爱普生I101墨水

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 爱普生I101,爱普生I101打印机,爱普生I101墨水 |
| 公司名称 | 深圳市盛业兴科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市福田区赛格科技园四栋东808 |
| 联系电话 | 86-075583266609 18902850807 |

产品详情

| | |
|---------|--|
| 打印机类型 | |
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) |
| 喷嘴数量 | 90个(黑色), 29×3色(青色、洋红色、黄色) |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 |
| 打印功能 | |
| 最大分辨率 | 5760 x 1440 dpi (带有智能墨滴变换技术) |
| 最小墨滴 | 4微微升 |
| 打印速度 | 黑色文本(a4) 约27 ppm (经济模式) *1 彩色文本(a4) 约15 ppm (经济模式) *1 |
| iso打印速度 | 黑白3.0ipm /彩色1.6ipm (文本模式) |

| | |
|-----------|---|
| 打印纸处理 | |
| 纸张进纸方式 | 摩擦进纸 |
| 进纸盒容量 | 100页，a4普通纸（75g/m ² ） |
| 出纸器容量 | 50页，a4普通纸（75g/m ² ） |
| 支持最大纸张尺寸 | 8.5 x 44英寸 |
| 打印边距 | 支持无边距打印功能。可在驱动设置最小打印边距为每边3mm |
| 噪音水平 | |
| | lwad : 5.3b(a)（iso7779样张在高质量光泽照片纸/最佳照片模式下打印） |
| | lpam : 37.6 db(a)（依照iso9296） |
| 电气规格 | |
| 额定电压 | ac 220-240v |
| 额定频率 | 50~60 hz |
| 打印机接口 | |
| usb接口 | usb2.0 |
| 输入数据缓冲区 | |
| | 32 kbytes |
| 驱动支持的操作系统 | |
| | windows xp/xp professional x64 edition/vista/7或更高版本 |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 随机捆绑软件 | |
| | 打印机驱动程序,myepson portal |
| | 用户指南,epson easy photo print |
| 耗电量 | |
| | 工作模式 大约 10.1 w (iso 24712 样张) |
| | 待机模式 大约 2.5 w |
| | 睡眠模式 大约 1.2 w |
| | 关机模式 大约 0.6 w |
| 尺寸 | |
| | 487 x 228 x 135 mm (自动进纸器关闭时) |
| | 487 x 480 x 265 mm (自动进纸器打开时) |
| 重量 | 2.8kg (不包括墨盒/电源线) |

抢购直线：0755-83266609

联系人：曾先生

qq：1074738094