

1拖1水箱自洁消毒器仁创

产品名称	1拖1水箱自洁消毒器仁创
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	功率:300w 臭氧量:5g 处理水量:60-120
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

定州市仁创环保设备有限公司提供了一种高效、便捷、安全的水箱自洁消毒器内置设备，即碳钢WTS-2A水塔水箱处理养殖灭菌处理设备。该设备的属性包括功率为300W，臭氧量为5g，处理水量可达60-120。

水箱自洁消毒器的内置设计使得清洁和消毒变得更加容易。在传统方法中，人们需要定期清洗水箱并排空其中的水，使用化学药剂进行消毒，但这样的方法存在着效率低、操作复杂且需要大量人力资源的问题。而仁创的水箱自洁消毒器可以在不人工干预的情况下，自动进行水箱的清洁和消毒，极大地减少了人力成本和工作强度。

该设备的主要工作原理是利用臭氧产生的高度氧化电位来杀灭病原微生物，保证水质的卫生安全。臭氧是一种强氧化剂，对细菌、病毒、真菌等有广谱杀菌效果。而且臭氧在杀灭病原微生物的同时，也能够分解有机物，降解水中的污染物，提高水的透明度和水质。

碳钢WTS-2A水塔水箱处理养殖灭菌处理设备的300W功率使得设备运行稳定，消毒效果显著。而5g的臭氧量可以满足水箱的消毒需求，确保水质的安全性。处理水量60-120的范围可以适应不同水箱的尺寸和用水量，具有较强的适应性。

在使用水箱自洁消毒器时，有一些注意事项需要遵守。首先，要确保设备接入正常的电源，并正确设置处理水量。其次，应定期检查设备的工作状态和消毒效果，如有异常情况应及时维修或更换设备。*后，安全操作是至关重要的，避免接触臭氧直接对人体产生伤害。

问：水箱自洁消毒器什么时候可以使用？

答：水箱自洁消毒器可以在水箱消毒或保洁的需求时使用，如养殖业、生活用水、工业生产等。

问：如何保证水箱自洁消毒器的清洁度？

答：使用前应将水箱自洁消毒器进行清洗，定期检查设备的工作状态和消毒效果，如有异常情况应及时

维修或更换设备。

问：水箱自洁消毒器的消毒效果如何？

答：水箱自洁消毒器利用臭氧的强氧化剂作用，具有广谱杀菌效果，可有效杀灭病原微生物，确保水质的安全。

文章总结：

定州市仁创环保设备有限公司的1拖1水箱自洁消毒器内置设备碳钢WTS-2A水塔水箱处理养殖灭菌处理是一个高效、便捷、安全的解决方案。该设备具有300W功率、5g臭氧量和60-120的处理水量，适应不同水箱需求。使用该设备可以简化水箱清洁和消毒的过程，提高工作效率。同时，臭氧的强氧化剂作用可以杀灭病原微生物，保证水质的安全。使用水箱自洁消毒器前，应进行清洗并定期检查设备工作状态。安全操作也是使用该设备的重要注意事项之一。