

# 气溶胶检测仪

产品名称	气溶胶检测仪
公司名称	华虹科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海浦东上海东方路1663弄23号1402房间
联系电话	86-2151082920 13661459390

## 产品详情

美国ATI高效过滤器完整性检测仪 / 高效过滤器泄露检测仪 / 洁净房粉尘仪 / DOP发生器 / DOP检漏仪ATI 2I Photometers 主要特点 TDA-2H手持式粉尘仪 优点 1 . 体积小 2 . 重量轻 3 .

微处理控制, 表现更为出色 4 . 数值显示和模拟线路图, 快速准备测定泄漏 5 . 自动定档和归零 6 .

简易设定程序及控制 7 . 声音、视像警报系统和可调报警水平设定 8 .

扫描探头设有数字显示、线条图及视像报警 9 . 帮助菜单及诊断代码简化操作 10 .

改善的样品室减轻了保养工作 美国ATI高效过滤器完整性检测仪 / 高效过滤器泄露检测仪 / 洁净房粉尘仪 便携性新型TDA-2H是目前最小, 最轻的粉尘仪, 大大提高了它的便携性和使用性能。整部仪器可向上倾斜, 方便操作者观察数据和控制面板。微处理控制技术 采用微处理控制, 仅仅通过7个按键便可以轻易编写程序和操作。数字显示“帮助菜单”和“诊断代码”更加方便操作人员。TDA-2H可以自动进行归档(6组), 完全免除了手动的麻烦, 数字显示泄漏百分率析像度由100.00%到0.0001%。高密度线条图可以使操作者快速测定泄露点, 自动归档数字显示提供了特别准确的悬浮微粒子百分比浓度和泄漏百分比, 数字显示亮度可调节。悬浮微粒子上游100%浓度和下游0%浓度底线可以通过100%和0%按键自动设定, 免除了其它方法的附带设定。

声音及视像的报警设定可简易快速地预设或取消, 当达到报警点时, 显示面板和探头会闪亮。当采用不同的悬浮微粒子剂时, 有3个可预设程序的参考数值, 操作者可快速选择符合不同测试要求的DOP、PAO或其他悬浮微粒子剂。