

带锁药品冷藏冰柜

产品名称	带锁药品冷藏冰柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74798.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

带锁药品冷藏冰柜每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!

带锁药品冷藏冰柜产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类: 恒温

产品形式: 立式

冷却/加热方式: 风冷+发热丝

制冷剂: 无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率: 120W

电源: AC220V, 50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,带锁药品冷藏冰柜

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：带锁药品冷藏冰柜更多型号产品规格参数：

品名型号：

FYL-YS-150L

FYL-YS-230L

FYL-YS-280L

FYL-YS-310L

FYL-YS-430L

尺寸 (mm) :

595*570*865

595*590*1215

595*570*1445

595*695*1315

595*680*1805

有效容积 :

150立升

230立升

280立升

310立升

430立升

箱内温 :

2 - 48 调控

2 - 48 调控

2 - 48 调控

2 - 48 调控

2 - 48 调控

调节增量 :

1

1

1

1

1

电压：

AC220V

AC220V

AC220V

AC220V

AC220V

频率：

50HZ

50HZ

50HZ

50HZ

50HZ

功率：

100W

100W

160W

100W

160W

按键设备：

触控按键

触控按键

触控按键

触控按键

触控按键

温 显示：

LED数字显示

LED数字显示

LED数字显示

LED数字显示

LED数字显示

安全锁：

内嵌式安全锁

内嵌式安全锁

内嵌式安全锁

内嵌式安全锁

内嵌式安全锁

报警设置：

高低温报警，

断电报警

无报警

高低温报警

断电报警

无报警

高低温报警

断电报警

脚轮配置：

选配

配置脚轮

选配

配置脚轮

选配

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。带锁药品冷藏冰柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

带锁药品冷藏冰柜特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。采用品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。装置温度记录仪，全过程监测安全系统，双重系统断电记录温度数据。采用优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。采用微电脑温度控制器，触摸按键设定目标温度，并实时显示箱内温度。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。带锁药品冷藏冰柜

勤发发