

氨气球阀

产品名称	氨气球阀
公司名称	上海凯祥阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫昌路251号3幢1458室
联系电话	021-51870907 13585628232

产品详情

[氨气球阀](#) 『专业阀门、专注品质』

[氨气球阀](#)产品概述:

[氨气球阀](#)

在物理化学实验中，经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中。使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。最常用的氨气用的球阀，简称为氨气球阀。[氨气球阀](#)的外观及工作原理：氨气阀门的高压腔与钢瓶连接，低压腔为气体出口，并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。使用时先打开钢瓶总开关，然后顺时针转动低压表压力调节螺杆，使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统。转动调节螺杆，改变活门开启的高度，从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。

[氨气球阀](#)

都装有安全阀。它是保护氨气减压阀

并使之安全使用的装置，也是[氨气球阀](#)

出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因，导致出口压力自行上升并超过一定许可值时，安全阀会自动打开排气。[氨气球阀](#)的使用方法：按使用要求的不同，氨气减压阀有许多规格。最高进口压力大多为，最低进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多，一般为，最高出口压力为。

安装[氨气球阀](#)

时应确定其连接规格是否与和使用系统的接头相一致。氨气球阀采用半球面连接，靠旋紧螺母使二者完全吻合。因此，在使用时应保持两个半球面的光洁，以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。

[氨气球阀](#)应严禁接触油脂，以免发生火警事故。

停止工作时,应将减压阀中余气放净,然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。

[氨气球阀](#)应避免撞击振动，不可与腐蚀性物质相接触。

[氨气球阀](#)主要设计参数: 产品名称:[氨气球阀](#)

产品型号: Q41F

口径范围:DN15 DN300。 压力范围:PN10-PN100 150LB 600LB。
温度范围:-20~300 、 -20~120 、 -40~500 。 传动方式:手动、蜗轮传动、气动、电动。
阀体材质:铸钢、不锈钢。 连接方式:法兰、焊接、内螺纹。

相关名称:进口氨气用球阀、氨用球阀 上海凯祥阀门有限公司

欢迎新老顾客来电联系，用户至上，真诚合作是我厂的服务宗旨。

代理销售：德国克林、美国威诺、台湾凯祥阀门等进口品牌阀门产品。

我们坚持：

提高意识，确保质量，维护公司品牌。

持续改进，不断创新，超越顾客需求。

我们坚信：在凯祥阀门全体员工的共同努力下，我们的明天一定会更好!

凯祥阀门【KIEO】是流体控制领域的主要生产和供应商之一

电话:021-51870907/51877921

传真:021-67184157

手机号码:13585628232 13764056969

在线QQ: 806206613

E-MAIL:kxvalve@126.com famen668@126.com

网址:<http://www.valve888.com> <http://www.famen668.com>