

# 微机全自动测硫仪|全自动测硫仪|鹤壁测硫仪看好恒科仪器

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 微机全自动测硫仪 全自动测硫仪 鹤壁测硫仪看好恒科仪器 |
| 公司名称 | 全自动量热仪鹤壁市恒科仪器仪表有限公司         |
| 价格   | .00/箱装                      |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 鹤壁河南省鹤壁市山城区汤河街28号           |
| 联系电话 | 0392-2197699 13938179446    |

## 产品详情

微机全自动测硫仪适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地勘、科研院校等行业部门煤炭化验、焦炭化验、石油化验中的全硫含量测定。微机全自动测硫仪的主要特点：

- 1、美国进口芯片，采用USB技术，传输速度快，不容易出错，方便简洁；
- 2、采用USB设计电路，计算机内不用插卡，不受计算机型号的影响，任意配置；
- 3、采用连续自动送样机构，一次可放置1~24个样，自动完成送样、保存、打印结果；全过程无需人工干预，大大减少人工的劳动强度和降低对人的热辐射，真正实现无人值守；
- 4、采用PID温控技术，硬件超温保护，控温准确，升温快；
- 5、关键部件采用进口原装部件，提高仪器可靠性；
- 6、采用极为方便的干燥剂更换、电解液不回流、搅拌免调节设计，更易于测试和日常维护；
- 7、软件系统采用Windows标准的MDI界面，轻松操作，简便易用；
- 8、采用独特的数据采集电路和多极校正，测试精密度和准确度优于GB/T214-2007标准要求。
- 9、测试速度快:自动判断是否燃烧完全，速度快，结果准确。
- 10、结果准确可靠:采用硬件积分与软件校正配合的工作方式，测量结果准确可靠

11、仪器运行稳定可靠:可24小时不关机连续试验，而不影响仪器性能  
微机全自动测硫仪的技术参数：  
测硫分辨率：0.01% 测硫范围：0.1% ~ 20% 测试时间：3 ~ 6min/ 个 ( 依试样种类和重量而定 )  
测试温度：1150 最高温度：1200 控温精度：±5 仪器接口：USB接口样品数量：1 ~ 24 个 ( 可连续不断的添加样品 ) 重复性、准确度：优于国标要求 试样重量：40-60mg 电源：220VAC ± 22VAC、50Hz ± 1Hz 相对湿度：RH 80% 功率：< 3.5KW