

北京全钢实验台厂家 北京全钢实验台 科赛特

产品名称	北京全钢实验台厂家 北京全钢实验台 科赛特
公司名称	天津市科赛特实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇长张屯村南桥旁
联系电话	18722116878 18722116878

产品详情

全钢实验台风机正常运转后，北京全钢实验台厂家，应用金属棒或长柄螺丝刀仔细轴承内有噪声以判断风机轴承是否损坏或润滑油中有否混入杂物。待运转一段时间后，可采用表面，温度计测量轴承温升。一般滚动轴承的温度不大于80℃，滚动轴承的温度不大于60℃，风机试转一切正常后，北京全钢实验台，应再进行连续运转，运转持续时常不少于2小时。

全钢实验台联体调试，在风机试运转合格并填写有关记录后，还应进行风口、防火阀、调节阀、密闭阀的联体调试，并对体系中的风口参数：风量、风压用风速仪进行测试，天津全钢实验台价格，并根据设计要求启闭有关阀门进行反复调试直至达到有关设计要求，在调试达到设计要求后还应进行联体不间断72小时运转，在各体系均正常工作，各参数值不变情况下可作竣工验收准备并作好有关记录。

全钢实验台具有耐腐蚀、耐热、承重、抗冲击、抗磨损、保养维修便利等优点，常规中央台尺寸为：L*1500*800/850，边台尺寸为L*750*850/800，长度按需定制。其台面为12.7mm厚实理化板，具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水、防火、易清洗等特点。铰链采用110度液压铰链，经耐腐蚀处理，且使用过程无噪音。导轨为黑色三节静音导轨，破坏性试验达5万次以上，具有优异的承重性能，并经耐腐蚀处理。把手为一体成型或铝合金一字拉手。

调整脚为钢带丝螺杆外包裹高强度防滑塑料可调脚，具有较高的承重能力，及防潮、抑菌、耐腐蚀性能，并支持水平调节功能，外型美观。

实验台如何保养和维护?

1、首先在擦洗实验台切记使用含有磨料、强酸清洁剂，不能高温冲洗，北京全钢实验台价格，准备好温水，配合性质温和的清洁剂擦洗实验台。对于难以清除的物质，可使用次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗、

2、不宜将实验台搬出实验室在高温、强光下直射，这样会造成实验台表面的镀料破坏，影响实验台的美观以及造成实验台使用寿命的减短。

3、实验室要保持良好的通风，保证实验室内的空气良好以及实验室操作员的人身安全。

4、切记将实验台长期放置在超过130 ° C的环境下。

5、实验室经常会使用酒精灯，在使用酒精灯的过程中，不能讲酒精灯直接放置在实验台台面上，高温的火焰灼伤实验台台面，应将酒精灯放置在脚架上使用。

北京全钢实验台厂家-北京全钢实验台-科赛特(查看)由天津市科赛特实验室设备有限公司提供。天津市科赛特实验室设备有限公司是一家从事“实验室设备,实验台,通风柜,实验室家具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科赛特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使科赛特在实验设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！