

# 美国HIAC PODS 颗粒度测定仪 油颗粒度仪

产品名称	美国HIAC PODS 颗粒度测定仪 油颗粒度仪
公司名称	华虹科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海浦东上海东方路1663弄23号1402房间
联系电话	86-2151082920 13661459390

## 产品详情

美国太平洋 HIAC PODS光阻法油污染颗粒诊断系统 / 美国太平洋油污染度检测仪器 / 洁净度检测设备 / 油颗粒度仪 ( HIAC Portable Oil Diagnostic System ) \r\n\r\n主要特点\r\n\r\n\r\n广泛认可的世界第一品牌\r\n\r\n美国海军唯一指定品牌\r\n\r\n兼具实验式和便携式双重功能\r\n\r\n内置NAS 1638、中国电力标准和最新的ISO标准\r\n\r\n完全符合ISO11171校准标准和日本JIS标准\r\n\r\n在线和瓶式取样方式\r\n\r\n同时测试粘度和温度\r\n\r\n粘度范围大 ( 0-424厘斯 ) \r\n\r\n内置打印机\r\n\r\n菜单式操作，支持多种语言\r\n\r\n包含软件，可以电脑控制，编制电子化表格和趋势图\r\n\r\n\r\n\r\n技术参数\r\n\r\n\r\n技术参数\r\n\r\n粒径范围：4, 4.6, 6, 9.8, 14, 21.2, 38, 68um(c) (ISO-MTD) \r\n\r\n\r\n~1,2,5,10,15,25,50,100um (ACFTD)\r\n\r\n测试流速：15-50ml/min或自动模式\r\n\r\n光源：激光二极管\r\n\r\n浓度限值：30,000个/ml\r\n\r\n被测液体温度范围：0-90摄氏度 ( 环境温度为25度 )\r\n\r\n显示温度：0-100摄氏度 正负0.5摄氏度\r\n\r\n取样体积：5, 10或20ml\r\n\r\n粘度：被测液体粘度范围2-424厘斯 ( 30至2000赛氏通用粘度 ) \r\n\r\n显示粘度：2-424厘斯，正负20%厘斯\r\n\r\n取样瓶模式：冲洗体积：15-30ml\r\n\r\n气源；可反复充入二氧化碳瓶的二氧化碳气体或清洁、干燥的工业气体\r\n\r\n连续测试次数：60次 ( 120ml取样瓶 ) \r\n\r\n工业气体压力：60-110psi(4.1-7.6巴) \r\n\r\n在线模式：冲洗体积：自动模式\r\n\r\n被测液体压力：40-6000psi(2.75-413.7巴) \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n美国太平洋 HIAC PODS光阻法油污染颗粒诊断系统 / 美国太平洋油污染度检测仪器 / 洁净度检测设备 油颗粒度仪 该设备是一种智能、牢固的实验式和便携式双重功能的油液颗粒分析仪，它秉承了HACH品牌50多年来一贯的高精度和高性能。内置六大国际标准，同时满足ISO-MTD和ACFTD粒径尺寸，是世界唯一可从数量和粒径上完全满足ISO11171标准校准的便携式颗粒计数器。 \r\n\r\n\r\n美国太平洋HIAC PODS光阻法油污染颗粒诊断系统 / 美国太平洋油污染度检测仪器 / 洁净度检测设备 / 油颗粒度仪 ( HIAC Portable Oil Diagnostic System ) 美国太平洋 HIAC PODS光阻法油污染颗粒诊断系统 / 美国太平洋油污染度检测仪器 / 洁净度检测设备 油颗粒度仪 该设备是一种智能、牢固的实验式和便携式双重功能的油液颗粒分析仪，它秉承了HACH品牌50多年来一贯的高精度和高性能。内置六大国际标准，同时满足ISO-MTD和ACFTD粒径尺寸，是世界唯一可从数量和粒径上完全满足ISO11171标准校准的便携式颗粒计数器。