

陶瓷纤维马弗炉 支持定制咨询

产品名称	陶瓷纤维马弗炉 支持定制咨询
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

产品用途：马弗炉适用于高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、化学分析、材料处理、陶瓷、冶金、电子、玻璃、塑料、钢材、贵金属、宝石、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材质量检测之用。可根据用户需要设计制造特殊规格产品。外观设计：电炉采用人性化设计，美观大方，操作简便，外层漆层使用喷塑高温烘烤工艺。有耐高温，抗氧化，耐酸碱能力。颜色选择为耐老化的色调，不会因为使用时间长产生外观颜色褪色。壳体设计：电炉壳体采用双层强制风冷构造，使电炉在高温度工作时炉壳外部温度接近室温，避免了意外伤害发生。温控方式：采用宇电**的控温仪：具有30-50段可编程PID自整定，自动升温，自动降温，*值守。也可选配RS-485通讯接口(连接上普通电脑即可启动、停止、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线存储，历史曲线记录等功能)温控系统：电炉采用集成化电路，模块控制、双回路保护(偏温保护、**高温保护、断偶保护、**流保护、**压保护等保护功能)使电炉工作稳定可靠。升温速度：升温速率30 /分钟，建议20 /分钟。炉膛材质：采用轻质氧化铝陶瓷纤维，具有保温效果优良，质轻耐高温，耐急冷急热，不裂缝，不结晶，不掉渣，不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60%-80%。炉膛设计：炉膛采用台阶式拼装结构，融合了力学定律，有效的保证了炉膛在加热过程中受力均匀，**了热能不易散失，延长了炉膛的使用寿命。规格参数：型号 DNR-1700温度参数 1700 电压AC 220V/380V额定温度 1700 长期工作温度 1650 炉内温场均匀性 ± 5 (根据加热室大小而定)测温元件及测温范围 铂铑铂B测温范围0-1820 程序曲线段 30段升温速度 1 /h-40 /min，建议20 /min发热原件 1800型硅钼棒保温材料 进口高纯氧化铝纤维板冷却方式 双层炉壳，风冷炉体温度 50度保修范围及期限 电炉免费保修一年，发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换)客户选配 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件3. 触摸屏控制温度控制器4. 无纸记录仪5. 增加排气口6. 耗材：发热元件，测温原件7. 增加观察口，内窥镜炉膛规格:规格 炉膛尺寸(深宽高mm) 电压v 功率kw PID仪表控制精度A 100x100x100 220 1 ± 1 B 150X100X100 220 1.5 ± 1 C 200X150X150 220 2 ± 1 D 300X200X120 220 4 ± 1 E 200 \times 200 \times 200 220 6 ± 1 F 300 \times 200 \times 200 220 8 ± 1 G 300X250X250 220/380 8 ± 1 H 300 \times 300 \times 300 220/380 10 ± 1 I 400X250X160 220/380 8 ± 1 J 400 \times 300 \times 300 220/380 12 ± 1 K 500 \times 300 \times 200 220/380 15 ± 1 L 500 \times 300 \times 300 380 18 ± 1 M 500X400X400 380 20 ± 1 N 500 \times 500 \times 500 380 25 ± 1 U 800 \times 500 \times 500 380 40 ± 1 V 1200 \times 500 \times 500 380 85 ± 1 W 1200 \times 800 \times 800 380 110 ± 1 特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制!

上述就是小编为大家介绍的关于陶瓷纤维马弗炉的内容，对此你还有什么不了解的，欢迎前来咨询我们网站，我们会有技术人员为你讲解。

