

伺服系统塑料球压痕硬度计

产品名称	伺服系统塑料球压痕硬度计
公司名称	北京冠测精电仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区永丰信息产业基地新材料创业大厦B座429室
联系电话	010-57223837 15311714256

产品详情

塑料球压痕硬度计-微机

产品名称：塑料球压痕硬度计-微机

产品型号：SLQY-96

制造标准：

GB3398-2008 塑料球压痕硬度试验方法

ISO 2039 塑料.硬度测定.第1部分:压球法

SY/T0413-2002《埋地钢质管道聚乙烯防腐技术标准》-压痕硬度测定方法

可用于对汽车工程塑料ABS、挤压聚乙烯防腐层、塑料建材等行业用塑料的硬度来进行测定

一、 产品名称：塑料球压痕硬度计-液晶显示

二、 产品型号：SLQY-96

三、主要用途及功能：

- 1、石化专用球压痕，可持续24小时加施，同时配有 1.8 mm压头，以满足SY/T 0413-2002《埋地钢质管道聚乙烯防腐技术标准》中的（附录F 压痕硬度测定方法）的要求。
- 2、测定高分子材料抵抗另一种视作不发生弹性形变的刚性物体对它压入的能力。其采用先进的电子伺服系统，可自动加载、保载、数字位置检测。
- 3、本机是目前国内同类球压痕硬度测定仪中唯一一款可以同时做两种硬度试验的仪器
- 4、本机采用计算机控制，动态显示力值 - - 变形曲线，自动选择试验力量程，步进电机自动加载, 自动读取变形数据，自动计时，自动计算硬度值，并打印试验报告单（带曲线）。

注：根据用户要求可提供中文或英文操作界面

四、技术参数：

- 1、试验负荷：9.8N（预加载） 49N 132N 358N 612N 961N共五级
- 2、压头钢球直径： 1.8 mm 5 mm 10 mm
- 3、压痕深度指示最小分度值: 0.001 mm
- 4、深度测量有效范围： 0.15 mm-0.35 mm
- 5、试样允许最大高度： 30 mm
- 6、试验负荷示值精度： $\pm 2\%$
- 7、记时量程：10-100秒（球压痕试验）。30分钟 - 24小时（耐压试验）
- 8、记时精度： $\pm 0.1\%$
- 9、机架变形量： 0.025 mm

10、精度等级：1级

五、主要配置：

1、试验主机 一套

2、品牌计算机 一套

3、计算机控制软件 一套

4、 ϕ 1.8mm、 ϕ 5mm、 ϕ 10mm、压头各一件

5、数显千分表 一块

6、数据采集卡 一块

7、彩色激光喷墨打印机一台

8、专用工具 一套

9、检定证书 一份

10、产品说明书 一份

注：随机附带标准硬度检测块

六 型号标准

塑料球压痕硬度仪-微机控制

塑料球压痕硬度仪-液晶显示

北京冠测精电仪器有限公司-燃烧试验机产品目录

GCZR-08 45°角机车车辆材料燃烧试验仪

GCZR-21 材料产烟毒性试验装置

GCZR-01 垂直法织物阻燃性能测试仪

GCZR-23 单根电线电缆垂直燃烧测试仪

GCZR-18 绗缝制品燃烧率测定仪

GCRZ-26 航空材料垂直水平燃烧性能测试仪

GCZR-27 航空内饰材料阻燃性能测试仪

GCZR-07 建筑材料可燃性试验仪

GCZR-14 建筑材料难燃性试验仪

GCZR-15 建筑材料烟密度试验仪

GCZR-04 耐对流热试验装置

GCZR-25 耐接触热试验装置

GCZR-17 泡棉（软垫）家具阻燃性能测试仪

GCZR-16 皮革材料水平燃烧性能测试仪

GCZR-20 铺地材料燃烧性能测定仪（辐射热源法）

GCZR-06 汽车内饰阻燃试验机

GCZR-02 全面防护口罩阻燃性能测试仪

GCZR-03 热防护性能试验仪

GCZR-09 水平法阻燃性能测定仪

GCZR-05 医用口罩阻燃性能测试仪

GCZR-27 医用外科口罩气体交换压力差测试仪

GCZR-10 织物垂直方向火焰蔓延性能测试仪

GCZR-13 织物抗熔试验仪

GCZR-12 织物热传导性能测试仪

GCZR-1 自动橡胶/沥青氧指数测定仪

GCZR-22 阻燃输送带酒精喷灯燃烧仪

GCZR-19 阻燃纸和纸板燃烧性能测试仪

电话：010-56190454

手机：15313656379

主营：专注于电压击穿、海绵泡沫检测、力学冲击、材料试验机、橡胶塑料等检测仪器的生产及销售。
质优价廉厂家直销：