

# 温度表TES-1300

产品名称	温度表TES-1300
公司名称	全茂实业发展（上海）有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州市相城大道100号新尚广场A座622室
联系电话	0512-66185216 13382195033

## 产品详情

产品介绍1、MODEL TES-1300 2、最大值锁定 3、读值锁定 Aux output JACKS 4、T1 - T2 differential measurement TES-1300温度计应用于学校，工厂，环保局，实验室，研究所等等。功能：H Data Hold & Display / 选择；0.1 ° / 1 ° 分辨率选择；T1 & T2 dual points display；T1 - T2 differential measurement；3-1/2 digit LCD；Overrange: 1-----；低电池指示: BT 产品属性测量范围：-50 -1300；-50 -1999 感应器：K Type thermocouple 输入：Single(1300), Dual (1302,1303) 分辨率：-50 + 199.9 ...0.1；-50 + 199.9 ...0.1；(Others-1 / 1) 准确度：-50 to 199.9 ...0.3% rdg + 1；-50 to 199.9 ...0.3% rdg + 2；-50 to 1000 ... 0.5% rdg + 1；-50 to 1999 ...0.5% rdg + 2；1000 to 1300 ..0.75% rdg + 1 (apply to mainframe only at 23 ± 5) Temperature Coefficient：Less than 0.1 time the applicable；accuracy specification per ( ) 输入保护：热电偶最大输入电压:60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒 2.5次. 操作温度：0 - 50 (32 -122 ), ; 0-90% R.H. (0-35 ) 电源：one 9V battery 尺寸：135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) 重量：57g 附件：电池,使用说明书 其他说明OPTIONAL TEMPERATURE PROBES Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) TP-K01 Bead -50 to 200 /-58 to 392 General Purpose TP-K02 Immersion -50 to 1000 /-58 to 1832 Liquid or gels. TP-K03 Surface -50 to 750 /-58 to 1382 交易说明买方在收到货品后应根据货品随机文件及制造商所发布的相关正式技术文件要求进行验收，需在7个工作日内完成，逾期等同为买方接收不得退换合同中的产品。