

ATI 5C气溶胶发生器

产品名称	ATI 5C气溶胶发生器
公司名称	华虹科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海浦东上海东方路1663弄23号1402房间
联系电话	86-2151082920 13661459390

产品详情

ATI 5C气溶胶发生器
产品描述：美国ATI高效过滤器完整性检测仪 / 高效过滤器泄露检测仪 / 洁净房粉尘仪/ DOP发生器/ DOP检漏仪5CGenerator
5C悬浮微粒子发生器
美国ATI 5C热气溶胶发生器具有多功能和便携的特点，操作简便，性能优异。是验证和测试风量在1500到65000cfm (2547立方米/小时-110370立方米/小时)的HEPA高效过滤器的理想设备，也是需要的气溶胶量或者浓度范围比较广的应用领域的理想设备，比如大型洁净房或者无压缩空气的地方。5C能应用在过滤器验证和商用核设施、制药厂等行业。使用5C热气溶胶发生器需要惰性气体，电压是115或者230伏，功率是750瓦。

应用
洁净房
层流台
生物安全柜
手套箱
HEPA吸尘器
HVAC系统
HEPA过滤器
ULPA过滤器
负压过滤装置
手术室
核子过滤系统
汇集保护过滤器
研究与发展
行业
医药
食品加工
兽药
实验室
石棉处理
重金属处理
核动力和燃料
医院
化学处理
验证
NBC防卫机构
过滤器生产商
微电子
电子
生物科技
微机械
坚固、便携
和气溶胶光度计相配合，使用者能判断和测量高效过滤系统的泄漏情况。5C热气溶胶发生器能为风量在1500到65000cfm (2547立方米/小时-110370立方米/小时)的系统提供100微克/升到10微克/升的气溶胶浓度。

安全、便捷
安全的加油功能、过热保护功能、加热器自动清洗功能、泄漏切断功能、可视油标功能使5C成为至今为止最安全的热气溶胶发生器。

所有的控制和显示都在机器的前面，操作简便，使操作者远离发生器的喷嘴。5C容量较大，能提供最多4小时的发烟时间。

高效灵敏的数字温度控制使操作者能优化气溶胶的使用。气溶胶浓度能调整以满足特定的应用。输出喷嘴的新设计保证了足够烟雾量，避免和减轻不当操作。

维护简便
例行的预防性维护仅仅局限于检查和验证系统的工作电压、电气连接，温度控制器和内部稳压器等，简便。

5C能通过排放适当数量的油到大加热板上在比较大的浓度范围内产生气溶胶。液体蒸发成多分散的气溶胶。5C需要大概5磅压力的少量的惰性气体。

5C Specifications 5C 规格
5C适用风量范围：1,500-65,000 cfm (2457立方米/小时-110370立方米/小时)
气溶胶浓度：100微克/升@6500cfm
风量（11000立方米/小时）
气溶胶浓度：10微克/升@65000cfm
风量（110370立方米/小时）
发生类型：热发生
压缩空气：不需要
压缩气体：需要