

# 安徽合肥梅特勒快速卤素水分测定仪

产品名称	安徽合肥梅特勒快速卤素水分测定仪
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

## 产品详情

### 产品概述：

梅特勒快速水分测定仪,梅特勒卤素水分测定仪,梅特勒卤素水份测定仪是结合卓越卤素灯加热技术和强大分析能力的一款紧凑型仪器。快速均匀地干燥样品,获得准确的、具有良好重现性的水分测定结果;清晰的按键和水分测定信息显示,实现直观简单地仪器操作;2个测定方法按键调用,有效提高效率;创新的预先存储的100种不同样品水分测定方法数据库,使得测试方法的开发快速、简单;而紧凑、坚固的设计使HB43-S成为实验室和生产现场日常操作的理想之选。主要特点:

采用环行卤素灯及镀金辐射体,快速、均匀的加热样品。

预存100种不同样品水分测定数据库,有效缩短样品测定方法的开发时间。

2个测定方法的调用按键,用户操作提示和图标确保无差错的简便操作。

坚固的设计、平整的表面、易于使用的加样腔,使得样品散落后仪器的清洁异常简便。应用领域:适用于生产现场的快速水分测定,例如污水处理等行业。

技术参数: HB43-S 测量值 可读性 0.01% 重复性 (sd) 2g样品 0.10% 重复性 (sd) 10g样品 0.015%  
称量单元 可读性 1mg 最大样品质量 54g 最小样品质量 0.1g 干燥单元 干燥温度范围 50-200 °C  
温度调节增量 1 °C 升温程序 3种 (标准、快速、LP16) 用户支持 菜单保护 菜单保护  
测定方法存储 100 (预存) 打印机 选配外接 (RS-P25) 通讯接口 RS232 其他参数: 样品盘尺寸  
[mm] Ø 90 仪器外形尺寸 (W x D x H) [cm] 23 x 15 x 36 净重 [kg] 4.3 sd = 标准偏差

[梅特勒快速水分测定仪](#) [梅特勒卤素水份测定仪](#) [梅特勒卤素水分测定仪](#)