

# VD-01溶解氧仪

产品名称	VD-01溶解氧仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥利龙 型号:VD-01溶解氧仪 功能:VD-01台式溶解氧仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### VD-01溶解氧仪

Orion奥立龙VC-01台式电导率套装产品介绍：

美国奥利龙VC-01（VSTAR22）台式电导率检测仪 电导率/电阻率/盐度/TDS/温度检测仪装卸模块即插即用，无需关机。四通道可自动识别任一模块，操作简便。

Orion奥立龙VD-01台式溶解氧RDO/DO温度模块产品特点：

- 1、5种测量模块自由组合；
- 2、操作界面有中文、英文等6种语言供选择；
- 3、可保存2000组测量数据，符合GLP标准；
- 4、使用USB或RS232端口可传输数据或更新仪器软件；
- 5、内置数据分析软件来传输储存的数据或实时显示读数；
- 6、可同时接入两支Orion Star搅拌器。

溶解氧/温度模块：仪器可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头。

pH/温度模块：可自动识别USA、NIST、DIN缓冲液。pH/ISE(离子浓度)/温度模块：具有pH/温度模块的所有特点；可编辑pH/ISE的校准结果，优化校准曲线，避免重复校准。pH/LogR模块：包含pH模块的所有优点，另外还具备先进的电极诊断功能，测量时无需另配温度探头。电导率/温度模块：可选择电导率、TDS、盐度和电阻率测量模式；内置海水盐度曲线。

Orion奥立龙VD-01台式溶解氧RDO/DO温度模块技术参数：

Orion VERSA STAR主机参数		
同时工作模块数		较多4个
测量方法		较多10个
数据存储	数量	2000条，符合GLP标准
	记录类型	手动、自动、定时（间隔）
	记录编辑	单点删除、全部或部分选择性删除
输出		1个RS232接口、2个USB接口
搅拌器接口		2个
BOD计算		BOD、DOUR、SOUR（需PC软件）
电源		电源适配器，90-260V AC，50-60Hz
防护等级		IP54

电导率/温度模块（VSTAR-CND）		
电导率	测量范围	0.001 $\mu$ S – 3000mS
	分辨率	较小0.001 $\mu$ S或四位有效数字
	相对精度	读数的0.5%
	参比温度	5、10、15、20、25
	温度补偿类型	线性（0 – 10.0%/ ），非线性，超纯水非线性，美国药典纯水限定值
	电极常数范围	0.001 – 199.9
	校准点	较多6点
	校准编辑功能	有
电阻率	测量范围	2 – 100M
	分辨率	2 -cm
	相对精度	读数的0.5%
盐度	类型	实际盐度或海水盐度
	范围	- 80.0ppt NaCl（相对的）；0.01 – 42ppt 实际盐度
	分辨率	0.01
	相对精度	$\pm$ 0.1
TDS	范围	0 – 200ppt
	分辨率	4位有效数字
	相对精度	读数的0.5%
	TDS因子范围	线性0.01 – 10.00
温度	范围	-5 - 105
	分辨率	0.1

	相对精度	± 0.1
	温度校准功能	有, 1点
输入	电导率电极	8针mini DIN接口