

上海9.9成新ibc集装箱 二手集装箱 干净卫生可周转可开票

产品名称	上海9.9成新ibc集装箱 二手集装箱 干净卫生可周转可开票
公司名称	上海嘉州商贸有限公司
价格	550.00/件
规格参数	
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区外冈镇沪宜公路5958号
联系电话	86 021 59585881 13817768026

产品详情

加工定制： 是 型号： jz0121
尺寸： 1200*1000*1160mm 材质： IBC塑料

产品特点：

1、大容量包装，使用水为介质，每个可以灌装一吨重量（以1000升为例）；2、内胆采用高分子量高密度聚乙烯，强度高，耐腐蚀，卫生性好，使用寿命长，安全可靠；3、节省空间，将空间利用率提高25%以上（200升塑料桶相比），并可叠层堆放，最高可以堆放四层，大大降低了储运成本；4、结构合理，牢固，自带铲板，可以利用铲车或手动液压搬运车进行装卸运输，大大减轻了工人的劳动强度；5、容器自带排液阀，排液方面可靠。可以利用液体的自重自然排液，特殊的几何设计使得排液更加彻底、迅速、安全；6、外形尺寸符合iso容器设计标准，与国际接轨，特别适用海运集装箱运输，20英尺的集装箱可以装运1000升容器18-20只，大大减低了运输成本。7、易于管理。内桶上铸有容积的刻度，用户可以利用容器的透明的特性，清楚地看到容器内的液体高度，非常容易地计算容器内的体积和重量，而不需要重复计量，缩短了管理时间。8、包装范围广。广泛用于 和 等各类化学危险品液体的包装，灌装的液体密度最大可达2.1;9、桶盖内安装高效减压阀，储运过程安全可靠；10、采用组合式的结构设计，构件更换方便，延长使用寿命，降低使用成本；11、权威的认证支持，可获得产品的un证书和食品卫生许可证，专门用于危险品的远程海运。

更安全。无论是在产品设计上，还是在产品生产中，安全性都成为嘉州ibc塑料集装箱的首要特征。采用hdpe（高密度聚乙烯）为内胆，并具有刚性框架的ibc塑料集装箱，强度更高、化学抗性更好，能够盛装比重高达2.2的液体，广泛适合于ii类和iii类危险化学品的包装、运输和存储。

更经济。成本的降低不仅仅体现在产品价格的降低，更体现在整个包装过程中人力、物力的节省上。无论是在堆放空间上（能够节省35%的空间）、装卸上（叉车的方便装卸，大大减少了人工搬运的麻烦）、运输上（专为集装箱运输设计的尺寸，特别适合各种集装箱运输）、使用上（长达三年的使用寿命，

可反复使用)，ibc塑料集装箱都大大降低了成本，是您最经济的包装选择。

更环保。良好的化学抗性和长久的使用寿命使ibc塑料集装箱可以反复使用，并且各个部件均可实现回收再利用，这些都使其更加环保，成为新一代的液体包装容器。

更专业。组合式的设计使得每个部件都实现了专业生产并可随时替换，多种可选择的部件大大增加了集装箱的个性度，以满足客户瞬息万变的要求。iso9001-2000的质量体系认证，erp网络化生产流程控制保证了专业的产品质量和严格的生产过程。联合国un证书、船检证和食品卫生许可证为嘉州ibc塑料集装箱提供了最专业的运输保证。

产品分解图：

产品描述：

管框架:钢管表面涂层处理，采用专利技术，具有很高的抗振动冲击性能，通过欧洲权威部门检测。

托盘:钢托盘/钢塑复合托盘，托盘高度116mm，叉孔高度100mm。

内容器:采用抗紫外高密度聚乙烯吹塑一次成型，顶部进料口配有顶盖，包括压力透气装置和密封圈。

卸料阀:蝶伐/圆柱伐/球伐, dn50,接头可选粗牙 (ccs60 × 6) /细牙(2 " npt)。

可选项:卸料阀门密封材质可供选择，标牌尺寸可根据客户要求定做，转换接头有多种形状可供选择。

ibc使用说明：

灌装filling

打开顶盖，插入外径小于142mm的管子实施灌装。 remove top lid,put in a pipe which outer diameter is less than 142mm to fill.

本容器公称容积为1000升，灌装温度小于60 。 nominal volume of the container is 1000 liters and filling temperature is less than 60 .

运输前拧紧所有密封件，盖好阀门挡板。 tight all closures and put the valve cover door on position before shipment

排液discharge

本容器采用自重式排料设计。排液时，首先打开顶部灌装口盖；the container is designed to discharge liquid by gravity. when discharging liquid ,remove top lid first. 旋下排液阀的盖子。如使用弯管，请将其套在阀门放料口的外螺纹上，并用手拧紧；remove sealing cap from the discharge valve. when using discharge tube, please?screw it onto the outlet of valve, and tighten it. 卸下排液阀手柄下侧的塑料销子，并轻轻拉开锁扣，将阀门手柄朝顺时针方向扳动以开始排料；tack out the dowel in lower part of handle of the valve, and undraw the agraffe gently. rotate handle of the valve clockwise to open valve to begin discharging. 排液完毕后，逆时针方向旋转以关闭阀门，使锁扣复位；after

discharging, please rotate handle of the valve counterclockwise to close the valve and restore the agraff. 旋上放料口封盖和灌装口盖。 install the valve cover and the top lid.

化学相容性的确认affirm the chemical compatibility

使用时应注意所灌装的液体与本容器原材料高密度聚乙烯的化学相容性，如对相容性有疑问，欢迎垂询；对于自行灌装未经我方确认的内装液所造成的相容性问题我方不承担责任。 users should notice the chemical compatibility of the liquid going to be filled and the raw material of ibc – high density polyethylene. any question about chemical resistance, please contact with us. if any filling goods not affirmed by us are filled, we do not respond about any problem caused by chemical resistance.

储存storing

集装箱应存放在清洁、远离热源的地方，避免暴晒。 the container should store at a clean place far away heat source , avoiding violent sun. 容器的储存保质期为自生产之日起二年。 the storage life of container is 2 year since the production date.

运输及装载transporting and loading

使用本容器包装危险货物长途运输时，务必执行《国际海运危险货物规则》补充本中《货物运输组件 (ctus) 的装载指南》的各项规定。 when transporting dangerous goods packed in ibc, user should carry out various regulations of 《loadguides of cargo transportation units(ctus)》 in the supplementary book of 《international for rules for dangerous goods exported by sea》 .

使用须知notice to users

本容器的提升方式为底部提升，不允许使用顶部提升方式。 only lifting ibc from the bottom is permitted. lifting from the top is forbidden. 严禁阀门受到外力冲击和碰撞。 the valve of ibc must be strictly protect from hit or collide. ibc再次使用时，应进行认真检查确保各部件功能正常。 before use it again , check the ibc carefully to make sure that all the parts of the ibc are on duty..

产品主要参数：

型号	公称容量 (l)	重量 (kg)	公称尺寸 (长×宽×高) m m	盛装物
jz820b	820	61 ± 2	1200 × 1000 × 1000	
jz820bd		68 ± 2		
jz1000b	1000	60 ± 2	1200 × 1000 × 1160	
jz1000bz		85 ± 2		
jz1000bd		71 ± 2		
jz1000bg		63 ± 2		

jz1200b	1200	70 ± 2	1200 × 1000 × 1350		
jz1200bz		94 ± 2			
jz1200bd		82 ± 2			
jz1200bg		73 ± 2			盛

以上数据仅供参考，可能会随着产品创新作部分修改

阀门与转接头：

密封圈：

一定要注意密封圈的选择，因为不同的灌装物料需要匹配不同的密封材料，我们为您准备了各种密封材料：氟橡胶(fpm)、三元乙丙橡胶(epdm)、乙稀-四氟乙稀共聚物(etfe)、丁腈橡胶(nbr)

框架：

基本力学知识告诉我们，同质材料下，圆管比方管、圆棒有更大的钢性与强度，因此我们坚持用圆管做为框架的基构。从灌装物密度与成本考虑，我们有三种框架形式

桶盖及其它：

ibc方桶运输解决方案:

一、海运方案：可按下图方案将ibc方桶装入集装箱内

1000l或820l的ibc桶在40英尺集装箱应可装42只,在20英尺集装箱应可装18只；1200l的ibc桶在40英尺集装箱应可装21只。

二、汽运方案：可根据ibc方桶中不同的介质密度按下图装运

当介质密度小于1.5时，可叠放两层装运。当介质密度大于1.5时，只可平放装运。

试(检)验标准：

根据国际海事组织修订的2000版《国际海运危险货物规则》对ibc的要求，其基本性能指标应符合下列标准：

跌落试验：容器内灌装公称容量98%的试验液体，冷冻至-18℃，并在此环境温度下，跌落高度0.8~1.5米不等。不破裂、不渗漏。渗漏试验：容器内注入20kpa的气压，常温下保持10分钟。不渗漏。液压试验：容器内注入100kpa水压，常温下保持10分钟。不破裂、不渗漏。堆码试验：容器内注入公称容量98%的水，上部加载量为其最大允许总重的1.8倍，常温下静置24小时。不倒塌、不变形、不渗漏。底部提升试验：容器内注入公称容量98%的水，上部加载量为其最大允许总重的1.25倍，叉车的铲脚进入托盘深度的75%处。提升、降落两次，每个方向重复进行。不破裂、不渗漏。

联系人：黄经理 手机：13817768026

联系电话：021-51934680 传真：021-59962995

旺旺：shjz1688

上海嘉州商贸有限公司是一家专业加工经销国内外知名品牌ibc吨桶、吨桶配附件、塑料托盘、集装袋、塑料周转箱、塑料周转筐、塑胶储罐、纸塑复合袋、塑料编织袋等包装制品的诚信公司，公司立足江浙沪高端的市场经济，做大做强企业品牌和信誉，客户遍及全国各地。我们一直秉承信誉是企业之本为理念，坚持“互利互信、客户是上帝”的原则。不断创新企业产品和拓展企业人脉。目前企业与阿里巴巴诚信通建立长期合作关系，为广大客户解除后顾之忧。公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的方式，赢得了广大客户的信任。