

绝缘梯FS 绝缘梯 100 (kg)

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 绝缘梯FS 绝缘梯 100 (kg) |
| 公司名称 | 悦明电力销售总部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:绝缘梯 承受力:100 (kg) 材质:玻璃钢 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907 |
| 联系电话 | 17330010337 17330010337 |

产品详情

类型：绝缘梯

承受力：100 (kg)

材质：玻璃钢

绝缘梯fs的详细介绍

绝缘梯fs绝缘梯分为绝缘单梯，绝缘软梯，绝缘竹节梯，绝缘关节梯，绝缘单直梯，绝缘合梯，绝缘人字梯，绝缘升降梯（绝缘伸缩单梯，绝缘伸缩合梯，绝缘伸缩人字梯），绝缘凳，绝缘高低凳，绝缘高凳，绝缘升降平台，全绝缘脚手架，绝缘高低凳，绝缘高凳等。

一、fs绝缘梯概括：

sf绝缘梯采用高温聚合拉挤制造工艺，材质选用环氧树脂结合销棒技术，整体无金属结构组成。梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳，安全程度高，绝缘性能强；吸水力低，耐腐蚀，重量轻，携带方便，机械性能高，适用于500kv以下电压等级带电线路作业；变电维护作业。

sf绝缘梯产品经国家电力公司、电力安全工器具质量监督检验中心、国家电力公司武汉高压研究所检测合格，已全面替代目前仍广泛使用的金属及竹木梯具，并被电力系统广泛推广使用，受到一致好评。

二、fs绝缘梯图形：

三、fs绝缘梯主要技术参数：

| 型号 | 全长 (m) | 缩长 (m) | 踏板间距 (mm) | 踏板宽度 (mm) | 最大负荷 (n) | 最佳使 用角度 | 自身约重 (kg) |
|----|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----|-----|-----|---------|------|-----|------|
| 单梯 | fs-2.5 | 2.5 | | 330 | 370 | 1200 | 75o | 7.5 |
| | fs-3.5 | 3.5 | | | | | | 10.5 |
| | fs-4 | 4 | | | | | | 12 |
| | fs-6 | 6 | | | | | | 21 |
| 伸缩梯 | fe-4 | 4 | 2.5 | 330 | 370 | 1100 | 75o | 17 |
| | fe-5 | 5 | 3 | | | | | 21 |
| | fe-6.4 | 6.4 | 3.7 | | | | | 27 |
| | fe-8 | 8 | 4.7 | | | | | 36 |
| 人字梯 | fdf-2.5 | 2.5 | | 330 | 370-610 | 1100 | 75o | 18 |
| | fdf-3 | 3 | | | | | | 21 |
| | fdf-4 | 4 | | | | | | 27 |
| | fdf-5 | 5 | | | | | | 38 |
| 人字伸缩梯 | fed-4 | 4 | 2.5 | 330 | 370 | 900 | 75o | 34.5 |
| | fed-5 | 5 | 3 | | | | | 43 |
| | fed-6 | 6 | 3.5 | | | | | 51 |
| | fed-6.4 | 6.4 | 3.7 | | | | | 55 |

四、fs绝缘梯注意事项：

使用前应认真检查绝缘梯主体及零件有无缺陷或裂纹，连接是否牢固。各种配件是否有松脱等，严防意外发生。

严格遵守安全操作规程，杜绝侥幸心理，确保人身安全。

应储存在干燥通风场所，防止受潮，损伤，影响绝缘等及。

应以年度为周期对其性能参数进行检测，以保证产品性能的安全可靠

上海苏特电气有限公司

电话：021-5648049256412027

021-5642248666241190手机：138183044821379536014413818304481传真：021-5648049256412027e-mail：sute@56412027.com地址：上海市富长路1080弄357号三楼qq:13782433241067585793网址：http://www.st1718.com/http://www.st5118.com/