

# 胶水固含量检测仪

产品名称	胶水固含量检测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

一、产品名称：胶水固含量检测仪

二、发明号：201420090168.1

三、产品型号：CSY-G1

四、胶水固含量检测仪产品介绍：

在固含量检测领域，测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决；针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定固含量值的仪器。采用德国HBM称重系统，保证称重准确；环形石英钨卤红外线加热源，快速干燥样品；与烘箱加热法相比，环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的\*性,具有可替代性，且检测效率远远高于烘箱法，智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。获得\*保护（号201420090168.1）是一种新型的快速检测仪器。五、胶水固含量检测仪产品用途：

可广泛应用于淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料等行业中的实验室与生产过程中样品固含量值的测定。

六、产品优点：

（1）体积小，重量轻，结构简单

（2）无需辅助设备

(3) 操作简单，无需安装调试培训

(4) 效率高、速度快，整体操作不超过10分钟

(5) 多种分析方式，全自动、定时、半自动满足各种分析方式

(6) 标配RS232通讯接口-

方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求

(7) 钨卤环形灯加热方式可直接从物质内部加热，大大缩短了烘干时间，而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源。

## 七、技术参数：

1、范围：0.01-100%

2、固含量值可读性：0.01%

3、称重范围：0-100g

4、传感器精度：0.01g

5、称重传感器：德国HBM传感器

6、加热温度范围：起始-205

7、加热源：钨卤环形灯

8、显示参数：%水分，时间，温度，重量

9、通讯接口：标配RS232通讯接口-

方便连接打印机、电脑和其他设备、符合FDA/HACCP格式要求

10、电源：220V ± 10%/110V ± 10%(可选)

11、频率：50Hz ± 1Hz/60Hz ± 1Hz(可选)

12、秤盘尺寸(mm)直径110