

# Cond 7300台式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪

产品名称	Cond 7300台式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:Cond 7300 电导率/电阻率 功能:Cond 7300
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

Cond 7300台式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪

大尺寸多功能LCD显示，例行实验室分析的选择；可测试电导率/温度/盐度/TDS，配套TetraCon?专有4极电导电极，耐污染，可提供准确的测试结果。简易经济型 inoLab Cond 720 精致实用型 inoLab Cond 730 标准配置主机、多功能箱、电极、KCL溶液、烧杯、电源变压器、操作手册

结构紧凑、轻便；操作简便；即可放在桌面上，也可选择挂壁式安装

## 技术参数

环境温度	保存温度	- 25 ~ + 65
	工作温度	0 ~ + 55
[us/cm]		0.000 ~ 1.999 ; 0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 199.9 ; 0 ~ 1999
[ms/cm]		0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 199.9 ; 0 ~ 1999
电阻率[Mohm*cm]		0.000 ~ 1.999 ; 0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 199.9 ; 0 ~ 1999
SAL		0.0 ~ 70.0 , 参照IOT表
TDS[mg/L]		0 ~ 1999 , 设定因子0.40 ~ 1.00
T[ ]		-5.0 ~ +105.0

T[ ° F]	+23.0 ~ +221.0	
精度 ( ± 1位)	± 0.5%	
	SAL	± 0.1
	TDS[mg/L]	1
	T[ ]	NTC 30 : ± 0.1
电导常数 (用于设置)	0.010 ; 0.090 ~ 0.110 ; 0.250 ~ 2.500	
电导常数 (用于校准)	0.450 ~ 0.500 ; 0.800 ~ 1.200	
尺寸重量 (L × W × H)	230mm × 300mm × 70mm , 1.3Kg (不含电源适配器)	
数据串口	RS 232 , 电缆线较长15米	
电源	电池 : 4节1.5V AA碱锰电池 , 3000Hrs AC适配器	

输入 : 100 ~ 240VAC , 50 ~ 60Hz , 400mA

输出 : 9VDC,1.5A

电导率实验室水质监测的重要参数。该参数在制药用水中药典介绍中重要性越来越高。WTW 的inoLab@Cond实验室仪器满足大多实验室测量要求标准。

#### 主要特点

I 特定应用显示

I 触摸式按键带触点和触觉响应

I 电池或AC适配器电源工作

I 操作使用简单结果可靠

I 结构紧凑精度高

I 自动温度补偿

I 多点校准