

乐泰紫外线固化胶3491、352、3492、3751

产品名称	乐泰紫外线固化胶3491、352、3492、3751
公司名称	东莞速美特胶业有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞广东省东莞市第二工业园
联系电话	0769-81910708 18122828485

产品详情

乐泰的各种紫外线和可见光固化胶粘剂可用于粘接，固定与密封，是一类单组份无溶剂的胶粘剂，在紫外线和可见光下数秒钟内即可固化，乐泰还拥有各类医用级 (Iso10993)胶黏剂和密封剂，专为须通过毒性试验和消毒工艺的医疗设备的组装而设计的。loctite349通用型,乐泰胶水349紫外线光固化胶,紫外线固化，中粘度，适合粘接玻璃和金属。产品代号：乐泰349胶水，订货代号：34931/36910，包装规格：50ml瓶装/1l瓶装，主要粘结基材：玻璃，金属，固化类型：紫外线，颜色：透明，无色至淡黄，粘度：(mp a.s) 6.000/13.500，硬度(肖氏) d70，延展率：00 loctite3491通用型,乐泰胶3491胶水 快速固化，中等粘度，专门设计用于粘接玻璃，同样适用于粘接其他多种材料。产品代号：乐泰3491胶水，订货代号：30905/17944，包装规格：50ml瓶装/1l瓶装，主要粘结基材：玻璃，金属，固化类型：紫外线，颜色：透明，无色至稻草色，粘度：(mp a.s) 1.100，硬度(肖氏) d75，延展率：'乐泰3491胶水使用说明：施胶于干净被粘表面，压紧、排出气泡，用紫外光灯照射2~5分钟，放置半小时后，粘合性能达到最佳。作为众多知名品牌的合作伙伴，乐泰以其优良的品质和服务来保证阁下员工的职业健康，安全环境和美好未来。

乐泰3491胶水注意事项 1、

本品对皮肤和呼吸道有刺激，使用时应避免长时间接触和吸入蒸汽，使用后用肥皂水清洗接触部位。

2、本产品对光敏感，请于6~25 、暗处密闭保存。

乐泰3491胶水广泛用于：光学镜头，摄像头，电子，工艺，礼品，钟表等行业的uv粘接。基本特性：固化速度快，几秒钟定位，3-5分钟达到表面干爽，不粘手，极大地提高了工作效率；固化后完全透明，产品长期不变黄、不白化.不易脱落.防水性能优越等优点；可通过自动机械点胶或注射器施胶，操作方便。sgs认证，环保无毒；loctite349通用型,乐泰胶水349紫外线光固化胶,紫外线固化，中粘度，适合粘接玻璃和金属。产品代号：乐泰349胶水，订货代号：34931/36910，包装规格：50ml瓶装/1l瓶装，主要粘结基材：玻璃，金属，固化类型：紫外线，颜色：透明，无色至淡黄，粘度：(mp a.s) 6.000/13.500，硬度(肖氏) d70，延展率：00 loctite3491通用型,乐泰胶3491胶水 快速固化，中等粘度，专门设计用于粘接玻璃，同样适用于粘接其他多种材料。产品代号：乐泰3491胶水，订货代号：30905/17944，包装规格：50ml瓶装/1l瓶装，主要粘结基材：玻璃，金属，固化类型：紫外线，颜色：透明，无色至稻草色，粘度：(mp a.s) 1.100，硬度(肖氏) d75，延展率：'乐泰3491胶水使用说明：施胶于干净被粘表面，压紧、排出气泡，用紫外光灯照射2~5分钟，放置半小时后，粘合性能达到最佳。作为众多知名品牌的合作伙伴，乐泰以其优良的品质和服务来保证阁下员工的职业健康，安全环境和美好未来。