

# 尼康工具显微镜MM-200S

产品名称	尼康工具显微镜MM-200S
公司名称	东莞市长安东榕测量仪器
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦聚和广场二楼D16
联系电话	86-076981627997 13509223775

## 产品详情

nikon mm-200测量工具显微镜

产品说明  
测量显微镜

mm-200系列 结构紧凑 体积小巧 使用简单 准确的测量显微镜

新型、数字化测量显微镜。主要用于机械加工车间、检测室的尺寸测量和数据处理。设计结构紧凑、占用面积小，重量轻；白色led光源寿命较长；测量数据准确，载物台固定设计，使安装、操作更简单；重要的是价格低廉，是一款一般客户就能买得起的测量仪器！

物镜倍率1x、3x、5x、10x可选；

固定载物台型号2x2，行程为50(x) × 50(y)mm，其最大承载能力达5kg（2kg内保证精度）；

可支持的最大被测工件高度是110mm；

根据光学系统和数据处理方式的不同，nikon推荐下面三种配置：

1. 影象头+数字影象处理软件e-max ds套：

软件自动边界检测，消除人眼瞄准误差，以满足更高精度要求。软件的数字模板功能，可以通过导入2维cad图纸,如齿形、螺纹、同心圆等模板与测量产品对比,迅速判断产品ok/ng,同时可以进行图象存档。（软件详情请参考“数据处理装置e-max ds套”）

影象头+数字影象处理软件e-max ds套

## 测量显微镜

### mm-200系列

新型、数字化测量显微镜。主要用于机械加工车间、检测室的尺寸测量和数据处理。设计结构紧凑、占用面积小，重量轻；白色led光源寿命较长；测量数据准确，载物台固定设计，使安装、操作更简单；重要的是价格低廉，是一款一般客户就能买得起的测量仪器！

物镜倍率1x、3x、5x、10x可选；

固定载物台型号2x2，行程为50(x) × 50(y)mm，其最大承载能力达5kg（2kg内保证精度）；

可支持的最大被测工件高度是110mm；

根据光学系统和数据处理方式的不同，nikon推荐下面三种配置：

#### 1. 影象头+数字影象处理软件e-max ds套：

软件自动边界检测，消除人眼瞄准误差，以满足更高精度要求。软件的数字模板功能，可以通过导入2维cad图纸,如齿形、螺纹、同心圆等模板与测量产品对比,迅速判断产品ok/ng,同时可以进行图象存档。（软件详情请参考“数据处理装置e-max ds套”）

影象头+数字影象处理软件e-max ds套

较小模块上的塑料齿轮轮齿

#### 2. 单目光学头+数据处理软件e-max d套：

d套是数据处理套，便于数据的存储、统计、打印等。（软件详情请参考“数据处理装置-e-max d套”）

单目光学头+数据处理软件e-max d套

#### 3. 单目光学头+数据处理器dp-e1：

dp-e1结构紧凑，且操作简单、迅速得出测量结果。支持多语种界面操作（详情请参考“数据处理装置-dp-e1”），还可连接第三方数据处理装置。