

防褥疮充气床垫批发

产品名称	防褥疮充气床垫批发
公司名称	厦门五二网络科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门海沧区嵩屿南二里10号
联系电话	86-5923309450 18059873893

产品详情

产品介绍本公司生产之系列产品采用严格采用国际标准通过ce认证，便携式，操作简单.专门出口欧美，本系列产品是为褥疮患者专门设计，采用循环波动换气，能降低被褥中的湿度，保持着力点皮肤干燥，抑制细菌生成，促进血液循环，改善循环系统，有效防止和治疗褥疮。1.防治褥疮:防褥疮气床垫是专门为卧床病人而研发生产，能预防和治疗长期卧床而造成的身体与床褥接触，通风不畅，血液循环受阻所致褥疮。2.波动按摩：防褥疮气床垫均采用横置气囊排列，奇偶数气囊轮流每10 - 20分钟循环交替冲放气，从而改变人体与气床垫接触部位，在防治褥疮的同时也对人体接触部位适当波动按摩，达到改善血液循环的作用。3.柔绒面料：床垫均使用高强度柔绒面料，手感如高级鹿皮般柔绒，柔绒舒适，防滑贴肤，隔凉吸汗，高档豪华，便于清洗。4.超静音气泵：防褥疮气床垫均可配备我公司自研的超静音气泵，该气泵充气流量为5-7公升/分钟,气压14kpa,静音效果出众，可在30分钟之内从0气压到完全充饱全部气囊，达到正常工作状态。而电动气泵满功率工作时仅电压仅为7w

(耗电相当于手机充电器)目前国内产品如此低压尚少。【使用参考)方法及注意事项】1 气垫的铺设务必将装有管状气垫的一面向上放置，如果铺反了将影响褥疮防治的作用。

铺气垫时应将进气口放在患者的脚端，以尽量减少气流噪声对病人的影响。2 将气垫放在床垫上时，对棕床和钢丝床务必要放在一层垫被后再将气垫放上去，以免气垫被硬质的棕床和钢丝床磨破。3 务必在气垫表面铺上一层透气性好的棉毯（棉毯厚薄根据气候确定，夏天也可以铺草席）。

性能参数气泵规格品牌：xmone型号：ba-1电源：220v~/50hz流

量：5-7公升/分钟压力范围：30-100mmhg循环周期：10-12分钟功率：7w保险丝：1a/250v尺

寸：235.5*112.8*108.6mm重量：1.4kg箱装数量:1台产

地:福建厦门动力模式:电动床垫规格尺寸：200cm*90cm*6.5cm规格130个气室 含头尾片材料：pvc（en-71）厚度：0.3mm颜色：如图型号：bm250a其他说明厦门欧恩壹防褥疮气垫交易说明有意向的客户，电话详谈