

# 潍坊电子万能试验机 联拓试验机厂家定制 台式电子万能试验机

产品名称	潍坊电子万能试验机 联拓试验机厂家定制 台式电子万能试验机
公司名称	济南联拓试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区玉河路西首
联系电话	15866699956 15866699956

## 产品详情

### 国内微机控制电子式wanneng试验机的配置

#### 重点描述：

1.主机：该机采单空间单臂结构，电子wanneng试验机价格，下空间拉伸，压缩，电子拉力wanneng试验机，弯曲。横梁无级升降。传动部分采用圆弧同步齿形带，丝杠副传动，传动平稳，噪音低。特别设计的同步齿形带减速系统和精密滚珠丝杠副带动试验机的移动横梁运动，实现了无间隙传动。

#### 2.附具：

标准配置：楔型拉伸附具一套。

#### 3.电气测控系统：

- (1) 采用国产进步电机，性能稳定、可靠，具有过流、过压、过载等保护装置。
- (2) 具有过载、过流、过压、位移上下限位和紧急停止等保护功能。
- (3) 内置式控制器，保证了该试验机可以实现横梁位移等参量的控制，可实现等速位移。

YWL-300A 电液伺服卧式拉力试验机的机架刚度强度高，变形小，满足GB/T228.1-2010

《金属材料拉伸试验 1部分：室温试验方法》的要求，试验空间可调，方便不同长度试样的试验需求。采用迈捷自主研发并专有闭环协调加载电液伺服控制系统，微机控制协调多级液压加载、连续加荷平稳、多级试验力保持、自动保载、自动采集并储存数据、绘制曲线，自动打印试验报告，台式电子wanneng试验机，计算机适时控制试验进程、显示试验力及试验曲线、操作简单可靠，便于操作。

测控仪的正面可分为两个部分：液晶显示部分、键盘。图形如下：

面键各部功能介绍：

液晶显示屏：显示力值、峰值，位移、速度、提示等。

键盘：配合液晶使用，用于控制操作和各参数值的改变，以及控制电机的运行。

5.2各按键介绍:

名称及功能:

[ ]、[ ]，[ ]两键配合[标定]、[设置]用于选择和修改数据，下面在其他键的功能介绍中穿插进行示例说明。

[设置]，按[设置]键将显示

这也是开机后直接进入的状态。其中哪儿一行反白显示，潍坊电子wanneng试验机，表示默认的是哪儿一行，按[ ]、[ ]键可在三个选项里变换，选中其中一项后按[设置]键后显示

潍坊电子wanneng试验机-联拓试验机厂家定制-台式电子wanneng试验机由济南联拓试验设备有限公司提供。济南联拓试验设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。联拓试验带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！