

上海电动卫生级蝶阀

产品名称	上海电动卫生级蝶阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

上海电动卫生级蝶阀在食品自动化管道网可优先使用。开关无误的电动执行机构：采用扁头阀杆与电动执行机构的连接不会错位，从而保证电动执行器指示的开关状态与阀一致辞。

电动卫生级蝶阀采用电动角行程执行机构与电离子抛光确保介质无残留在阀体组成.聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。【上海电动卫生级蝶阀】在食品行业管道自动化控制上可以通过电脑或伺服进行远程开启和切断介质.该阀体形小巧,操作简便,使用寿命长等重操特点。

上海电动卫生级蝶阀【主要参数】

运行时间：

1s~100s

使用电压：

dc24v、 ac24v、 ac110v、 ac220v、 ac380v。

智能执行器：

v.dc、 a.dc等(其他需向杰一公司定做)

阀板结构分类: 1中线式、 0单偏心、 2双偏心、 3三偏心

阀座或密封材质：软密封型、硬密封型等。

连接分类: 4.法兰、 6焊接、 7.对夹

制造口径(mm)：dn40-dn500

适用温度： 550 。

工作压力:1.6~4.0(mpa)。

主要材质:碳素钢、铬镍系不锈钢、铸铁等。

适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

上海电动卫生级蝶阀【产品使用说明】：

1 安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，连接应牢固紧密。

2 阀门安装前必须进行外观检查，阀门的品牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》gb 12220的规定。对于工作压力大于1.0 mpa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验持续的时间符合gb 50243的要

杰一其他专业生产产品：

卫生级球阀·卫生级隔膜阀·卫生级减压阀·卫生级过滤器·卫生级蝶阀·卫生级止回阀·卫生级管件·卫生级卡箍·卫生级弯头·卫生级四通·卫生级三通等产品。

上海电动卫生级蝶阀售后服务：

产品质量三包（包退-包换-包修）。