

SF-2型三用阀试验台

产品名称	SF-2型三用阀试验台
公司名称	泰安市丰华电子有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泰安山东省泰安市虎山路254号（山东科技大学资源与环境工程学院）
联系电话	086-05386227115 13953880726

产品详情

产品介绍sf-ii型三用阀试验台山东科大丰华电子有限公司通过对全国各煤矿走访调研综合国内外各种试验台的优缺点，开发设计出sf-ii型单体液压支柱三用阀试验台，它可广泛应用于煤矿单体液压支柱三用阀出厂试验以及下井前的密封检验、安全阀的压力调定。可作为综采支架各种液压件的密封试验和动作试验。特点：（1）该试验台设计依据煤炭部mt119-85《矿用液压支柱阀类型试验规范》及《矿用高压胶管》标准，采用乳化液和液压油作为工作介质，主要性能参数安全满足矿用液压产品及液压元件的测试和调定。（2）采用液压截止阀操作，轻便可靠，经久耐用，提高了整机稳定性。（3）试验台全部采用国产标准液压件，维修方便。（4）本机有快速注液，自动慢速增压功能，提高了试验速度及稳定性。

性能参数主要技术参数： 巡测点数：2； 额定工作压力：40 mpa； 最高压力：60 mpa； 低压出口调压范围：0~6 mpa； 高压出口调压范围：2~50 mpa； 高压出口排量：>0.7升/次； 低压出口排量：40升/分； 电机功率：3kw。使用及维护（1）该试验台设计依据煤炭部mt119-85《矿用液压支柱阀类型试验规范》及《矿用高压胶管》标准，采用乳化液和液压油作为工作介质，主要性能参数安全满足矿用液压产品及液压元件的测试和调定。（2）采用液压截止阀操作，轻便可靠，经久耐用，提高了整机稳定性。（3）试验台全部采用国产标准液压件，维修方便。（4）本机有快速注液，自动慢速增压功能，提高了试验速度及稳定性。注意事项1、操作人员必须认真阅读说明书后，方可操作。2、使用时首先检查试验台的乳化液液位及油位。油泵在使用3个月后，必须更换机油。下次更换机油时，可6个月更换一次。乳化液每月更换一次。交易说明·坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；