

触控式60盐雾试验箱,真正生产！

产品名称	触控式60盐雾试验箱,真正生产！
公司名称	东莞市泓进检测仪器有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市常平镇还珠沥管理区
联系电话	86 0769 81691361 13790224034

产品详情

加工定制：	是	品牌：	泓进
型号：	HY/60/90/120	材质：	PVC
温度范围：	50（ ）	测量范围：	35~75
测量对象：	五金，电镀	工作室尺寸：	108L（mm）
重量：	45（kg）		

1、用途

鹽水噴霧試驗機，乃針對各種材質表面處理，包含塗料、電鍍、有機及無機皮膜，陽極處理，防鏽油等防蝕處理後，測試其製品之耐蝕性。

2、機體結構

1) 使用材料：a試驗室採用p.v.c聚氯乙烯板,耐酸堊，清洗容易。(德國(亞力斯)

b試驗室密封蓋採用透明耐沖擊壓克力板。(德國nsp)

c試藥補充瓶採用隱藏式附低水位指示燈，清洗容易，不易破裂

d飽和空氣桶採用sus#304不鏽鋼耐高壓桶保溫效果最佳

e試驗室藍架采平面分度架，依標準要求為 $20^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 角，四面落霧及受霧方面完全一致，試驗片放置數量多。

2) 噴霧系統：a採用伯努特原理吸取鹽水而後霧化，霧化程度均勻，無阻塞結晶之現象，可確保連續測試之標準。

b噴嘴：採用特殊玻璃製成，可調整噴霧量之大小及噴出角度

c噴霧量：可調式1—2ml (80cm²/hr) (16小時平均量)

3) 空氣供應系統：空氣壓力為1kg/cm²分兩段式調整，第一段為大略調整2—2.5kg/cm²進口型並附有過濾油水功能，第二段為精密調整1kg/cm²1/4pt壓力表。

4) 加熱裝置：採用直接加熱方式，升溫速度快減少待機時間，當溫度到達時自動on，offmn切換使溫度精確，耗電量少（純鈦制發熱管，耐酸城腐蝕、超長使用壽命）。（韓國tos）

5) 控制系統：採用本公司自主研發全觸控彩色控制系統，在惡劣工作環境可以捌拾萬小時無故障運行。集成目前所有試驗方法（包含連續，間隔），有停電記憶功能，並可聯接電腦進行試驗數據導出列印（選購功能）

6) 安全控制系統：a低水位時,自動切換電源裝置.（水位器臺灣翔陽）

b超溫時,自動斷電源裝置（義大利lego）

c附安全警示裝置（峰鳴帶指示燈顯示apt）

7) 加水系統：採用自動加水補充系統，水位過低時自動補充（水位器連電磁閥控制）

3、安裝要求

電源220v單相3kw50/60hz

a：機器放置位置後面離牆約50cm，左右兩側則留維修之空間。

b：機器外線為總電源線2.5cm²之電源線，接上電源之前請再加裝一隻無熔絲開關或閘刀開關（約15a）

c：空氣壓縮氣源請接至機臺後方，壓力須保持2kg/cm²以上，再接至機臺後方之空氣過濾器上即可。

d：排水管可用pvc1/2 管或外徑22mm的硬管，也可用軟管排放,需注意水管應往下。排氣管可用pvc1½ 管外徑52mm硬管，也可用軟管,沿伸至室外排放，需注意排氣管之安裝，可由機器平行向下自動加水須準備水源，用自來水,水壓2kg/cm2以上7kg/cm2以下，自來水須於機臺入口處加裝一個水質過濾器，以達試驗用水之要求，並防止機臺管路阻塞。

e：機器之安裝位置:室內溫度須保持 25 ± 5 並避免陽光直照射，以免影響測試之條件，應盡量勿靠近其他電器設備或易燃物品，以免危險。

f：空壓機技術規格：1hp或2hp，單缸，氣桶容量為23升（客戶自備）

4、主要配置和參數：

60型：內箱尺寸：600 × 450 × 400（w × d × h）mm

電源：220v單相3kw50/60hz

依cns.jis.astm.gb規格，可設定式恒溫控制

（a）鹽水噴霧試驗：nss(中性鹽霧試驗)aass(酸性鹽霧試驗)cass（加速鹽霧試驗）

(1)試驗室：35 ± 1

(2)飽和空氣桶：47 ± 1

(3)ph：6.5~7.2nacl：5%

（b）(酸性鹽霧試驗)：aass

(1)試驗室：50 ± 1

(2)飽和空氣桶：63 ± 1

(3)ph：3.1~3.3nacl：5%

（c）銅加速乙酸蝕試驗：cass

(1)試驗室：50 ± 1

(2)飽和空氣桶：63 ± 1

(3)ph：3.1~3.3nacl：5%氯化銅：0.26g/l ± 0.02g/l

5)標準配件：

編號	名稱	hy-60
1	型置物架	4支
2	置物棒	6支
3	標準量筒	1支
4	溫度指示針	2支
5	過濾器(請定期更換)	1支
6	霧量收集器80cm ²	1支
7	鋼化玻璃噴嘴(5000h後更換)	1支
8	除霧系統	1組

三、隨機資料和配件：

1	分析純 (nacl) 500克	2瓶
2	試紙	1份
3	試藥調配桶	1個
4	cns中性鹽霧試驗標準一份	1份
5	出廠檢驗報告	1份
6	操作說明書	1本
7	產品質量跟蹤保修卡	1份