

淄博SLA手板模型 金属手板模型 日腾模型

产品名称	淄博SLA手板模型 金属手板模型 日腾模型
公司名称	苏州日腾模型制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州迎春南路48号E栋
联系电话	18012627902 18012627902

产品详情

手板模型：制作的分类与功能

手板模型按照作用可分为外观手板模型、结构手板模型、功能手板模型，这些手板模型都是用来检验产品的外观设计、功能有没有缺陷，所以我们必须认真做好每一个手板样品。

外观手板模型：里面是实心的，只是外观跟产品相似，硅胶复模手板模，不具备任何功能，只是一个固定的模型而已。主要用于检验产品外型尺寸、颜色搭配、材质配合、成本评估、市场调查、展会展览等可行性的分析与判断。

手板模型制作流程：

- 一、编程：编程人员分析3D数据，编写控制数控加工中心的程式语言；
- 二、CNC加工：把整理好的程式语言输入计算机控制加工中心，执行程式命令；
- 三、手工处理：整理出加工之后的产品。主要完成的内容包括：校对数据、清除毛边、粘接、打磨抛光等；
- 四、表面处理：完成效果图中的各种表面效果，金属手板模型，常用的为喷漆、丝印、电镀、特殊的有镭雕、阳极氧化、拉丝等；
- 五、组装：处理后就是对装配问题进行数据检测，需要在表面处理之前进行试组装；
- 六、包装：终品检过的产品包装。

手板模型杆(配)件的架设要点总共有以下几点：

1、大横杆应放在立杆的内侧，以提高装拆架子时的安全性。当有密目式立网时，有利于避免立杆承受集中水平风荷载；

2、扣件螺栓拧紧扭力矩应在 $40\text{N}\cdot\text{m}$ — $50\text{N}\cdot\text{m}$ 之间(用扭力计检测，也不可过紧)，以保证“空间框架结构”的节点具有足够的刚性和传递荷载的能力；

3、在脚手架和建(构)筑物之间，必须按设计(规定)要求，设置足够数量、分布均匀的连墙杆，以便为脚手架的侧向(垂直于建筑物墙面的方向)提供约束。单排架子的小横杆必须插入墙内不小于 24cm 。

苏州日腾模型有限公司是一家制作塑料，淄博SLA手板模型，铝合金，手板模型制作，医疗手板模型，大小批量塑料铝合金产品零件生产加工于治具设计生产加工，塑料橡胶硅胶手板快速成型，SLA激光快速成型生产加工，3D打印快速成型生产加工服务为一体的综合性的技术服务企业。

淄博SLA手板模型-金属手板模型-日腾模型(推荐商家)由苏州日腾模型制造有限公司提供。苏州日腾模型制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。日腾模型——您可信赖的朋友，公司地址：苏州迎春南路48号E栋，联系人：刘总。