

# 防H7N9口罩、防禽流感口罩、3M口罩

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 防H7N9口罩、防禽流感口罩、3M口罩      |
| 公司名称 | 北京禹通宏业科技发展有限公司           |
| 价格   | .00/普通                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 北京朝阳官庄村甲8号               |
| 联系电话 | 010-63656345 13810326122 |

## 产品详情

产品介绍3m9322口罩 ffp2高性能防护口罩3m 9322防护口罩

高性能防护口罩带呼吸阀比3m1860医用口罩、8210口罩高一个档次产地：英国 made in the uk欧盟en149标准ffp2: 最低过滤效果>94% 高效防病毒、细菌。特别提示：3m9322防护口罩，符合ffp2标准 松紧带为蓝色作为鉴别，远高于美国n95的防护标准3m9322防护口罩，符合ffp2标准 松紧带为蓝色作为鉴别，用于对高毒和放射性颗粒物作业时的防护，防护极细的病毒、细菌，94%以上的过滤效率，更适合湿热环境或长时间佩戴防护。冠状病毒 - 禽流感病源和流感病毒的直径约0.1至0.12微米，尺寸大于口罩的拦截颗粒，更易被拦截防油性和非油性微粒，微粒包括：焊接研磨微粒、纤维、岩棉、棉尘、砖瓦碎屑、畜牧、谷物、重金属蒸汽、木材粉末、化学粉末、药片粉末、医院感染。单独包装，戴呼吸阀利于呼吸通畅一个口罩使用时间：1-2个月，如果您使用的频率较高，如果每天都使用，那么建议您1个月换一个口罩。包装规格：10个/盒,12盒/箱=120个产品属性3m 9322防护口罩

高性能防护口罩带呼吸阀比3m1860医用口罩、8210口罩高一个档次产地：英国 made in the uk欧盟en149标准ffp2: 最低过滤效果>94% 高效防病毒、细菌。特别提示：3m9322防护口罩，符合ffp2标准 松紧带为蓝色作为鉴别，远高于美国n95的防护标准3m9322防护口罩，符合ffp2标准 松紧带为蓝色作为鉴别，用于对高毒和放射性颗粒物作业时的防护，防护极细的病毒、细菌，94%以上的过滤效率，更适合湿热环境或长时间佩戴防护。冠状病毒 - 禽流感病源和流感病毒的直径约0.1至0.12微米，尺寸大于口罩的拦截颗粒，更易被拦截防油性和非油性微粒，微粒包括：焊接研磨微粒、纤维、岩棉、棉尘、砖瓦碎屑、畜牧、谷物、重金属蒸汽、木材粉末、化学粉末、药片粉末、医院感染。单独包装，戴呼吸阀利于呼吸通畅一个口罩使用时间：1-2个月，如果您使用的频率较高，如果每天都使用，那么建议您1个月换一个口罩。包装规格：10个/盒,12盒/箱=120个其他说明去年，从事禽流感治疗的医生护士戴了简易无纺布口罩、8至12层的纱布口罩、细布及汗布外科手术口罩等，不少人仍得了禽流感等病，改用n95及简易防微粒、防传染病口罩后，医护人员感染才得以控制，效果很好。所以，当呼吸道传染病流行时，人们到公共场所或旅行外出，特别是目前禽流感流行时的养鸡人等，都要正确佩戴防微粒效率达到95 - 98%、脸部周边及下鄂处侧漏很小又不闷气的符合国家有关标准的防护口罩。有人认为，口罩层数越多越厚效果越好。其实，口罩的效果不在于厚度，关键在于过滤材料。仅有1层带静电超细纤维滤烟层及2层薄保护层的防微粒口罩，比16层纱布口罩防护效果好多了。此外，口罩四周的气密性也决定口罩的防护效果。所以一定要选用大小合适、四周吻合中国人脸型的防微粒口罩。因禽流感不发生血喷，可选用外表不防水的防微粒口罩，这样比n95医用防护口罩便宜很多。判断口罩性能好不好，我们教给大家几招。如果在强光下不漏光，倒入小杯开水不漏水，吸一大口香烟对着口罩里层往外吹，内层能看到黄色烟迹，就是好口罩。交易说明北京市区免费送货，外地客户可免物流运费。欢迎新老客户前来订购

13810326122