

# 高低温测试机

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 高低温测试机        |
| 公司名称 | 高天试验设备湖南有限公司  |
| 价格   | 面议            |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 长沙经济技术开发区凉塘路  |
| 联系电话 | 0731-84065930 |

## 产品详情

### 高低温测试机

产品名称: 高低温测试机

产品型号: gt-th-s-120z

容积 (l) 120

环境试验箱采用原装进口专用人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前国际先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。

恒温恒湿试验箱的工作室尺寸 (h\*w\*d) mm: 400\*500\*600

调温方式 bthc方式 (平衡调温调湿方式)

工作环境温度 +5~+35度

加热器: 镍铬合金电热丝式加热器

加湿器: (温湿度机型) 浅槽式加热加湿器

鼓风机: 离心风机

温 (湿度) 传感器: pt100干湿球传感器

性能 温/湿度范围

温度：-40 ~ +150度；

湿度：20% ~ 98%rh

环境试验箱的结构及部件：

内外箱材质：内箱-镜面不锈钢板; 外箱-不锈钢或钢板喷涂

保温材质：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

控制器：韩国temi人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5w380vac ± 10%或2 3w220vac ± 10%

恒温恒湿试验箱的标准配置：

观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

高低温测试机适用标准：

gb11158 高温试验箱技术条件

2. gb10589-89 低温试验箱技术条件

3. gb10592-89 高低温试验箱技术条件

4. gb/t10586-89 湿热试验箱技术条件

5. gb/t2423.1-2001 低温试验箱试验方法

6. gb/t2423.2-2001 高温试验箱试验方法

7. gb/t2423.3-93 湿热试验箱试验方法

8. gb/t2423.4-93 交变湿热试验方法

9. gb/t2423.22-2001 温度变化试验方法

10. iec60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法

11. iec60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法

12. gjb150.3 高温试验

13. gjb150.4 低温试验

14. gjb150.9 湿热试验

潘小姐：18974909293

电话：0731-84065930

传真：0731-84065949

<http://www.whgt17.com>

<http://www.gt0731.com>

<http://www.hngt17.com>

<http://www.gaotian17.com.cn>

<http://www.hbgaotian17.cn>

<http://www.075717.com>

<http://www.07311758.com/>