

SFY-20A卤素快速水分仪

产品名称	SFY-20A卤素快速水分仪
公司名称	德州市运河经济开发区鲁玉粮保器材厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州德州市运河经济开发区A15
联系电话	86-05346034200/2186744/2466575 13336267255

产品详情

产品介绍sfy-20a卤素快速水分仪是我公司新研制的新型快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热，操作简便、测量准确。水分仪在测量样品重量的同时，仪器采用环形管卤素加热方式，快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单，测试准确，显示部分采用红色数码管，示值清晰可见，分别可显示水分值，样品初值，终值，测定时间，温度初值，最终值等数据，并具有与计算机，打印机连接功能。因此该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如医药，粮食、饲料、种子，菜籽，脱水蔬菜、烟草，化工，茶叶，食品、肉类以及纺织，农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。产品属性sfy-20a卤素快速水分仪技术参数: 1、称重范围：0-85g2、称重最小读数：0.001g3、样品质量：0.5-85g4、加热温度范围：室温-250 5、水分含量可读性：0.01%6、显示参数：7种7、通讯接口：rs 2328、外型尺寸：380×205×325(mm)9、功率：270w(工作)；20w(待机)10、电源：220v±10%11、频率：50hz±1hz12、净重：3.7kg 其他说明sfy-20a卤素快速水分仪产品特点: 1、体积小、重量轻、2、检测速度快、准确3、操作简单，测试准确4、显示部分采用红色数码管显示5、用途广泛6、具有与计算机、打印机连接功能 交易说明预付30%安排生产 生产完成后 款到发货