

如何使用阿拉善紫外线消毒器

产品名称	如何使用阿拉善紫外线消毒器
公司名称	石家庄江澈环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917
联系电话	86-031167300800 15373931120

产品详情

如何使用阿拉善紫外线消毒器

阿拉善紫外线消毒器最佳运用条件

(1) 水温：5 ~50 ；运用背景温度：-5 ~50 ；四周围相对湿润程度：半大于93百分之百（温度25 时）

(2) 电压：交流电220v ± 10v , 50hz。

(3) 饮用水：进入了处置设施的水质其1cm的透射率（t254）：95百分之百~100百分之百；在原水质低于国度饮用水标准时（如：色度高于15度、浊度高于5度、含铁量高于0.3毫克/升），先认为合适而使用其它净化和过淋等办法，使其净化达到标准后用紫外c水质处置设施净化。

(4) 养殖用水：通过砂滤或其他处置过淋后的淡水、海水。

(5) 污水：依据杀死病菌要求，进入了处置设施的水质其1cm的透射率（t254）： 40百分之百；其他要求满意国度《污水综合排放标准》gb8978-1996中的二级标准。

(6) 需求处置的水，如水质不可以达到上面所说的要求，应先通过合适的前处置，如絮凝、沉淀、过淋等办法，以去掉除掉水中各种杂质。

技术特点：

设备采用高品质紫外灯，灯的uv-c效率更高；

紫外灯采用国外知名品牌，正常使用寿命长达12000小时；

设备腔体采用耐腐蚀304材料，内壁抛光，使紫外线更有效利用；

运用cfd技术，使杀菌更精确；

采用高效清洗系统，手动、气动、电机可选；

人性化设计，设备操作更简单，使用更方便，可实现无人值守；

连接简单，安装方便；

安装方式更灵活，可水平垂直安装，现场适应性强；

可选配plc控制系统，实现远程控制；

设备技术参数:

型号	jc-200
处理水量 (m ³ /h)	500
安装尺寸 (mm)	2000*410
进出口尺寸 (mm)	5
功率 (w)	930
控制柜	有
清洗系统	选配
uv探头	有
报警系统	有
累时器	有