

缓释消毒器用途 德宏缓释消毒器 思源环保设备

产品名称	缓释消毒器用途 德宏缓释消毒器 思源环保设备
公司名称	潍坊思源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区唐宁国际711
联系电话	17861211858 17861211858

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东思源环保设备有限公司

缓释消毒器杀菌率:-- (99%) 灭藻率:-- (99%) 电压:-- (220V) 工作压力:小于0.2 (Mpa)

采用溶解法，自动缓释，压力加氯工艺设计，以含80%以上的CL固体药剂为主要原料，经水与药剂合理混合缓释所产生的消毒液，投入到所需水池（水井）与水充分接触杀菌消毒。

- 1.电源：AC220V50HZ
- 2.加药为连续或间断加药，根据季节和水质不同，加药时间、次数不等。
- 3.加药动力水为工业水或自来水。
- 4.使用的化学药品质量盐酸：应符合GB320-93《工业用合成盐酸》中一级品标准，浓度。

缓释消毒器采用化学反应原理， NaClO_3 水溶液与HCL在负压条件下，经供料系统定量输送到反应系统中，在一定的温度下经过负压曝气反应产生 ClO_2 与 Cl_2 的混合气体，经吸收系统吸收后，形成一定浓度的 ClO_2 混合消毒液，然后接入待处理水中。化学法 ClO_2 用于污水处理系统的消毒及杀菌，缓释消毒器

用途，具有优良的效果。化学法CLO₂操作采用自动控制，减少劳动强度。消毒系统无需专人看管。

产品作用：1、用作消菌剂，1) 饮用水的消菌剂；2) 游泳池水的处理；3) 区、疫区的消菌；4) 畜牧水产、家禽养蚕消毒；5) 水果蔬菜保鲜防腐等。

二、安装：进水口连接动力水源，水压要求在0.05Mpa以上，德宏缓释消毒器，如装在管道上无需加增压设备，投加口直接进水池、水井或污水池里。

三、加药：关闭进水阀，缓释消毒器作用，打开排污阀，缓释消毒器报价，把箱体里的排掉，打开药剂投方室，加入需定量药剂，拧紧盖子。

四、操作：逐步打开进水阀和投加阀，根据投加量大小调节流量计。

五、每次加药前，打开进水阀和排污阀冲洗干净以防堵塞。

缓释消毒器用途-德宏缓释消毒器-思源环保设备由山东思源环保设备有限公司提供。山东思源环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。思源环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市奎文区唐宁国际711，联系人：柳经理。